











## Boletim Técnico



## VERNIZ ST W-2041

|   |                                 |  |   |
|---|---------------------------------|--|---|
|    | <b>Descrição do produto</b>     | Verniz bicomponente de boa aplicação e secagem rápida. Oferece uma boa resistência a intemperismo. Indicado para uso sobre base uretano para aplicação geral ou parcial na repintura automotiva. Também utilizado na indústria de autopeças. |   |
|   |                                 | Validade 3 anos.   |   |
|   | <b>VOC / Rendimento</b>         | 670 g/l  | 8,5 – 10,5 m <sup>2</sup> /L 24 a 25 µm |
|    | <b>Relação de mistura</b>       | 4 Partes de A<br>1 Parte de B  |   |
|   |                                 | Pot life 1 hora  |   |
|    | <b>Endurecedor</b>              | Temperatura ambiente 25°C – Catalisador End ST 5524 Intermediário  |   |
|    | <b>Diluyente</b>                | Pronto para uso  |   |
|  | <b>Viscosidade de aplicação</b> | 13 – 17 s Copo FORD 4 25° C 77°F<br>16 – 20 s Copo DIN 4 25° C 77°F  |   |
|  | <b>Pistola de aplicação</b>     | 1,2 – 1,6 mm   | 2 - 3 BAR<br>30 - 45 PSI                |
|  | <b>Evaporação a 25°C 77°F</b>   | 5 - 10 minutos   |   |
|  | <b>Número de passes</b>         | 2 a 3 passes   | 1 passe = 8 a 10 µm                     |
|  | <b>Secagem a 10°C 50°F</b>      | Toque 15 minutos   | Manuseio 40 minutos Polimento 24 horas  |
|   | <b>Secagem a 25°C 77°F</b>      | Toque 10 minutos   | Manuseio 30 minutos Polimento 24 horas  |
|   | <b>Secagem a 60°C 140°F</b>     | Polimento 30 minutos   |   |
|  | <b>Infravermelho onda curta</b> | 30 minutos a 1 metro.  |   |

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar o polimento em 24 horas;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.