

Boletim técnico



PRIMER UHT W-50

	Descrição do produto	Primer de poliuretano 2K de altos sólidos. Possui secagem muito rápida e de fácil lixamento. O produto de fácil para aplicação e possui excelente nivelamento, poder de enchimento e aderência. Indicado para pintura geral, pintura parcial e repintura de veículos automotores em curto espaço de tempo sobre substrato metálico.			
		Validade 3 anos			
	Rendimento	7 – 9,5 m² /L 60 - 90 µm			
	Relação de mistura	4 Partes de A 1 Parte de B			
		Pot life 1 hora			
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C- Endurecedor UHT 5557 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor UHT 5556 intermediario Temperatura acima de 30°C - Endurecedor UHT 5555 alta temperatura			
	Diluyente	Temperatura abaixo de15°C - Diluente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluente 5870 intermediario Temperatura acima de 30°C - Diluente 5880 alta temperatura			
		Diluição 10-20%			
	Viscosidade de aplicação	19 – 26s Copa FORD 4 25°C 77°F			
	Pistola de aplicação	1,8mm	2 - 3 BAR 30 - 45 PSI		
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Numero de passes	2 a 3 passadas	TOTAL = 60 a 90 micra		
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 15 minutos	Manuseio 40 minutos	Lixamento 5 horas	
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 10 minutos	Manuseio 30 minutos	Lixamento 4 horas	
	Secagem a 60°C 140F°	Lixamento 30 minutos			
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.			

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Necessário aplicação de Wash-primer para aderência do produto em substratos ferrosos;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.