











Hoja tecnica



SEALER 1K

	Descripción del producto	Sellador acrílico monocomponente, de secado rápido, listo para usar. Promueve una buena adherencia sin lijar. Aplicación en Primers, OEM E-Coat. Obligatoria aplicación de barniz.	
		Vida útil 3 años	
	VOC/Rendimiento	711 g/L	6 – 9 m ² /L 20 - 30 µm
	Relación de mezcla	Listo para uso	
	Endurecedor	Listo para uso	
	Thinner Diluyente	Listo para uso	
	Viscosidad de aplicación	17 – 21s CF4 25° C 77°F 20 – 24s DIN 4 25° 77°F	
	Pistola de aplicación	1,4 mm	2 - 3 BAR 35 - 45 PSI
	Evaporación a 25°C 77°F	10 - 15 minutos	
	Numero de manos	1 a 2 pases	1 pase = 10 a 15 µm
	Secado a 10°C 50°F	Toque 10 minutos Manipulación 20 minutos Final 30 minutos	
	Secado a 25°C 77°F	Toque 5 minutos Manipulación 15 minutos Final 20 minutos	
	Secado a 60°C 140°F	No aplica	
	Infrarrojos onda corta	No aplica	

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda la aplicación de wash-primer para una mejor adherencia del producto sobre sustratos ferrosos y no ferrosos;
- Use endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.