Boletim técnico

VERNIZ UHT W-79

Descrição do produto	Verniz acrílico hidroxilado 2K HS, com alto resíduo seco, para acabamentos de ciclo de duas e três camadas com excelente nivelamento e distinção de imagem. Compatível para aplicação com bases solventes e águas. Quando aplicado em boas condições, o produto dispensa o processo de polimento. Indicado para pintura em geral, parcial e repintura de veículos automotores Vida útil 3 anos	
VOC / Rendimento	528 g/L	11 - 16 m² /L a 25 a 35 µm
Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B Pot life 1 hora	
Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor UHT 5569 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor UHT 5568 intermediario	
Diluente	Pronto para uso.	
Viscosidade de aplicação	13 – 15s CF4 25° C 77°F 16 – 18s DIN 4 25° C 77°F	
Pistola de aplicação	1,2 – 1,6 mm	2 - 3 BAR 40 - 60 PSI
Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos	
Número de passes	1/2 + 1 passe	1 passe = 12 a 17 micras
Secagem a 10°C 50°F **Secagem a 25°C 77°F** **Secagem a 60°C 140F°**	Toque 15 minutos Manuseio 6 horas Polimento 24 horas Toque 10 minutos Manuseio 5 horas Polimento 24 horas 30 minutos	
Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.	

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar polimento em 24 horas;
- Utilizar endurecedor e diluente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.