

Hoja técnica



TL PRIMER PL W-18 CINZ

	Descripción del producto	Recommended for preparing metal surfaces, especially for finishing with W-MIX / W-CAR – POLYESTER, W-MIX / W-CAR POLYURETHANE. High solids product, quick, easy sanding without clogging, good adhesion, excellent filling and spreading power. For use by qualified and properly trained professionals only.			
		Shelf life: 3 years			
VOC / Rendimiento		10- 15 m² /L 30 - 40 µm			
	Relación de mezcla	8 Partes de TL PRIMER PL W-18 CINZ 1 Parte de CATALISADOR ENDURECEDOR PRIMER PL W-18			
		Pot life 1 hora			
	Endurecedor	Endurecedor Intermediário			
	Thinner Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluente 5870 intermediário Temperatura acima de 30°C - Diluente 5880 alta temperatura Dilución 20 - 30%			
	Viscosidad de aplicación	30 – 40” Copo FORD 4 25° C 77°F			
	Pistola de aplicación	Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2 Pistola convencional: Pressão recomendada 35 – 40 lbs/pol2 Bico recomendado 1,5 a 2,0mm Aplicar sobre: Wash Primer ST, Massa Poliéster, Esmalte original de fábrica.			
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Numero de manos	2 a 3 passes	1 passe = 30 a 40 micra		
	Secado a 10°C 50°F Secado a 25°C 77°F Secado a 60°C 140°F	Toque 30 - 40 minutos	Presión 50 minutos	Lijado 5 horas	
		Toque 20 - 30 minutos	Presión 40 minutos	Lijado 4 horas	
		Lijado 5 minutos ao ar (25°C) + 30 minutos			
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.			

- Realizar desengrasado con SOLUÇÃO DESENGRAXANTE ST - 12261434
- Evite el espesor excesivo;
- Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretánicos;
- Utilice endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el producto WEG y el conjunto complemento.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.