Boletim Técnico

VERNIZ ST W-10

	Descrição do produto	Verniz poliuretano, bi componente, alto sólidos, de secagem rápida e alto brilho para uso em repintura automotiva. Oferece excelente resistência às intempéries. Indicado para aplicação sobre base poliéster metálico, perolizado e liso complementando o sistema dupla camada. Vida útil 3 anos
	Rendimento	8 - 13 m² /L 25 a 35 µm
	Relação de mistura	5 partes de A 1 parte de B Pot life 2 horas
	Endurecedor	Temperatura ambiente abaixo de 15°C - Endurecedor HT 5523 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor ST 5511 intermediario Temperatura acima de 30°C - Endurecedor ST 5510 alta temperatura
	Diluente	Pronto para uso
	Viscosidade de aplicação	13 – 15s CF4 25° C 77°F
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,6 mm 2 - 3 BAR 40 - 50 PSI
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos
	Número de passes	2 a 3 passes 1 passe = 8 a 12 µm
	Secagem a 10°C 50°F **Secagem a 25°C 77°F** **Secagem a 60°C 140F°**	Toque 20 minutos Manuseio 40 minutos Polimento 24 horas Toque 15 minutos Manuseio 30 minutos Polimento 24 horas 30 minutos
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a ser repintada;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar o polimento em 24 horas.
- Utilizar endurecedor conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.