

W-ACQUA 800 COLORES



Descripción del producto:

Base coat a baseado en agua formulada a base de resinas alifáticas especiales, que asegura un buen secado, adherencia, bajo olor, bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles) y excelente fidelidad de color. Producto apto para retoques parciales y generales. Aplicar siempre todo el sistema de preparación y desengrasar adecuadamente la superficie antes de aplicar Base Coat W-ACQUA.



VOC:

El valor límite de la UE para este producto en forma lista para usar es máx. 420 g / litro de VOC. La clasificación de VOC para este producto en forma lista para usar es máx. 413 g / litro



Homogenizar:

Con la tecnología MOVE, simplemente agite el paquete antes de usarlo, eliminando la necesidad de homogeneizar la máquina.



Relación de mezcla:

Producto monocomponente, no requiere catalizador (comp. B)



Dilución:

Viscosidad de aplicación: 13-17 segundos CF04
Se recomienda una dilución del 20%.
- Diluyente normal W-ACQUA
- Diluyente rápido W-ACQUA



Aplicación:

-**Tipos de pistola:** gravedad; Convencional y HVLP.
-**Boquilla:** 1.3-1.4 mm
-**Presión de aplicación:** 1,2 -1,5 bar (HVLP 0,7 max)



Capas de pintura:

- **Colores lisos (2 manos):** 2 manos simples.
- **Colores metalizados (2-3 manos):** Capa completa, Capa intermedia y Capa en polvo.



Flash Off e Secado:

Use circulación de aire y calor para acelerar el secado. Asistencia DryJet / Venture.



Recomendaciones:

-Aplicar todo el sistema WEG (pastas, wash primers, primers, desengrasantes y barnices)
-Lijar bien la imprimación y desengrasar adecuadamente antes de pintar;

Para más información, consulte el departamento técnico de tintas WEG:

PAUMAR S.A. - IND. Y CON. - GRUPO WEG: Mauá - SP - Teléfono +55 (11) 4547-6100 / Guaramirim - SC - Teléfono +55 (47) 3276-4000 / Cabo de Santo Agostinho - PE - Teléfono +55 (81) 3512-3000 / PULVERLUX: Buenos Aires - Argentina - Teléfono: +54 (11) 4299-8000