

Hoja Técnica



VERNIZ UHT W-50

	Descripción del Producto	Barniz acrílico de poliuretano 2K de excelente brillo, para uso en repintado de automóviles. Recomendado para acabados con excelente nivelación y distinción de imagen. Compatible para aplicación con líneas base solvente y agua. Ofrece buena resistencia a la intemperie. Recomendado para pintado y repintado general y parcial de vehículos de motor. Vida útil 3 años	
	Rendimiento	14 – 19,5 m ² /L 25 a 35 µm	
	Proporción de mezcla	2 Partes de A 1 Parte de B	
		Pot life 2 horas	
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor extra rápido UHT 5550 de baja temperatura Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor de baja temperatura UHT 5503 Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor intermedio UHT 5502 Temperatura superior a 30°C - Endurecedor de alta temperatura UHT 5501	
	Diluyente	Temperatura inferior a 15°C - Diluyente 5860 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente intermedio 5870 Temperatura superior a 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura Temperatura ambiente 25°C alta calidad: diluyente PU 5890	
		Dilución 10 - 20%	
	Viscosidad de aplicación	14 – 20s Copa FORD 4 25°C 77°F 16 – 22s Copa DIN 4 25°C 77°F	
	Pistola de aplicación	1,2 – 1,5 mm	2 - 3 BAR/30 - 45 PSI
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos	
	Número de passes	2 a 3 passadas	1 passe = 25 a 30 micra
	Secado a 10°C 50°F	Toque 20 minutos Manipulación 40 minutos Pulido 24 horas	
	Secado a 25°C 77°F	Toque 15 minutos Manipulación 30 minutos Pulido 24 horas	
	Secado a 60°C 140°F	30 minutos	
	Infrarrojo de onda corta	30 minutos a 1 metro.	

- Realizar un buen desengrasado para limpiar la pieza a repintar.
- Evite el espesor excesivo
- Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretanos;
- Se recomienda pulir dentro de las 24 horas siguientes;
- Utilice endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

La información técnica es el resultado de nuestra experiencia. Garantizamos la calidad del producto, sin embargo, las condiciones de uso no están bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.