

Boletim técnico



PRIMER MULTI ST

	Descrição do produto	Primer poliuretano, bi componente, secagem rápida, fácil lixamento e boa flexibilidade. Produto de fácil aplicação, excelente poder de preenchimento e excelente adesão em superfícies plásticas, dispensando o uso de selante. Indicado para preparação de superfícies plásticas, principalmente para receber acabamentos de esmalte poliéster e poliuretano em veículos leves, médios e pesados.	
		Validade 3 anos	
Rendimento		7 - 9 m² /L 30 - 40 µm	
	Relação de mistura	8 Partes de A 1 Parte de B	
		Pot life 1 hora	
	Endurecedor	Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor ST 5585 intermediário	
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluyente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediário Temperatura acima de 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura	
		Diluição 10 - 20 %	
	Viscosidade de aplicação	20 - 22 s Copo FORD 4 25° C 77°F	
	Pistola de aplicação	1,7mm a 2,0 mm	2 a 3 BAR / 40 - 50 PSI
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos	
	Número de passes	2 a 3 passes	1 passe = 15 a 20 micra
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 10 minutos	Manuseio 2 horas
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 5 minutos	Manuseio 1 hora
	Secagem a 60°C 140°F	Lixamento 30 minutos	Lixamento 4 horas
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.	

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos
- Necessário aplicação de Wash-primer para melhor aderência do produto em substratos ferrosos e não ferrosos;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.