



W-TERM HPD 36

CARACTERÍSTICAS			
Teor de VOC		471.64 g/l	
Sólidos por Volume		72 ± 2% (ISO 3233)	
Prazo de Validade		24 meses	
SECAGEM			
Secagem			
	10 °C	25 °C	35 °C
Toque	7 horas	5 horas	3 horas
Manuseio	15 horas	8 horas	6 horas
Final	240 horas	168 horas	168 horas
Secagem Repintura			
	10 °C	25 °C	35 °C
Mínima	15 horas	8 horas	6 horas
Máxima	5 dias	3 dias	3 dias
PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE			
Preparação de Superfície Padrão			
O desempenho desde produto está associado ao grau de preparação de superfície. Em caso de duvidas, para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG.			
PREP. APLICAÇÃO			
Diluyente	DILUENTE EPOXI 3005		
Diluição	Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 5%.		
Vida Útil da Mistura	2 h		
	O tempo de vida útil da mistura é reduzida com o aumento da temperatura ambiente.		
	O ensaio de vida útil da mistura (Pot-Life) é realizado conforme a norma ABNT NBR 15742, contudo, diferentes volumes de tinta preparados de uma única vez, somados a diferentes temperaturas do ambiente e da tinta, influenciarão no tempo de vida útil da mistura, podendo se obter resultados diferentes dos que mencionados neste boletim técnico.		
FORMAS APLICAÇÃO			
Limpeza dos equipamentos:	DILUENTE EPOXI 3005		