

## POLITHERM 21 R TX PRETO 70750 FO

CÓDIGO: 10005576

DESCRIÇÃO / USO: Recobrimento de peças metálicas para uso interno.

**AVISO IMPORTANTE:**

- Devido à sensibilidade dos aditivos que geram a textura recomendamos evitar usar tinta recuperada (o pó recuperado pode alterar o aspecto do desenho).
- Este produto é sensível à variações de tempo e de temperatura de forneio ocorrendo em maior ou menor grau alterações na cor e no brilho da tinta quando a temperatura na peça difere do especificado.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ELABORADO:

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Resina:</b>          | : Epóxi / Poliéster             |
| <b>Peso específico:</b> | : $1,7 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$ |
| <b>Estabilidade:</b>    | : 12 meses (máx. 30°C)          |

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informação adicional:</b> | Isento de metais pesados.<br>Atende a Diretiva 2011/65/UE de 08/06/2011. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Substrato:</b>                | : Metais Ferrosos e Não Ferrosos                                              |
| <b>Preparação da superfície:</b> | : Metais Ferrosos: Fosfatização<br>: Metais Não Ferrosos: Cromat. ou Fosfat.* |
| <b>Condições de cura:</b>        | : 10 Minutos a 200 °C**                                                       |
| <b>Camada:</b>                   | : 70 – 90 µm                                                                  |
| <b>Método de aplicação:</b>      | : Pistola Eletrostática                                                       |

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APLICADO:

| ENSAIO                   | NORMA    | ESPECIFICADO        |
|--------------------------|----------|---------------------|
| ADERÊNCIA                | WPS-3905 | : GR2               |
| BRILHO                   | WPS-3854 | : Conforme Padrão   |
| IMPACTO                  | WPS-4130 | : Mínimo 40 kg X cm |
| FLEXIBILIDADE (m.cônico) | WPS-4856 | : Máximo 5 mm       |

## CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUÍMICA \*\*\*

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Salt spray:</b>   | : Mínimo 500 h (ASTM B117 – 03) |
| <b>Câmara úmida:</b> | : Mínimo 1000 h (35°C)          |

\* No caso de fosfatização de Metais Não Ferrosos, consultar a nossa Assistência Técnica.

\*\* Temperatura do metal.

\*\*\* Os testes foram realizados sobre chapa de aço comum desengraxado nas condições de cura e camada específicas para o produto. Os valores podem variar de acordo com o substrato utilizado. Nos testes de resistência química o substrato utilizado foi chapa de aço tratada com fosfato tricrônico.

**IMPORTANTE:** Na impossibilidade de usar o produto de acordo com as orientações acima, solicitamos contatar nosso Departamento**ESTOCAGEM:** Em locais frescos, secos e cobertos.

## CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaratimir – SC

Filial: PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)

Página 1 de 1