



TL W-THANE PLA 501 PPL TIXO INCOLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Verniz acrílico bicomponente de secagem rápida para aplicação sobre basecoat. Produto de fácil aplicação, ótima resistência físico-química e ao intemperismo.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Linha de Pinturas sobre Plásticos.

EMBALAGENS: Balde 18 L

CARACTERÍSTICAS:

Cor: Incolor (Líquido leitoso)

Brilho a 20° (UB): 90 - 100

Viscosidade a 25° - CF4 (s): 30 - 40

Peso Específico (g/cm³): 0,9 a 1,05

Sólidos por Peso (%): 54 +/- 3

Aderência: Gr 0

Espessura (µm): 30 - 40

Prazo de Validade: 12 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O desempenho da Tinta depende do pré-tratamento empregado no substrato:

- Para plásticos do tipo ABS/PC, é necessário desengraxe da superfície com ALCOOL ISOPROPÍLICO;
- Para plásticos do tipo PP, é necessário pré-tratamento, Corona, plasma, descarga elétrica, flamagem, promotores de aderência ou primers específicos;

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.

- NÃO RECOMENDADO APLICAÇÃO A DO PRODUTO DIRETAMENTO NO SUBSTRATO.

PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:

Catalisador: W-THANE 5025 Comp.B.

Relação de mistura: 25% em peso

Diluyente: Diluyente PU 5022

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 12 – 18 (25 a 35% de diluição).

Vida útil da mistura: Homogeneíze o conteúdo manualmente, assegurando-se que nenhum pigmento fique no fundo do vasilhame.

Método de aplicação: Pistola Convencional.

Pressão de pulverização: 40 – 60 lbf/pol².

Vazão: 300 – 400mL / minutos.

Flash Off: 10 minutos ao ar antes da cura em estufa.

Condições de cura: 30 minutos a 80°C (A cura final deste produto só é considerada após há 72 horas).

Repintura: Submeter a superfície pintada ao tratamento com lixa #800, limpar a superfície com ALCOOL ISOPROPÍLICO, secar e pintar novamente.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;

Manter a embalagem fechada após o uso parcial;

O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;

Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.