

Hoja técnica



W-MIX CLEAR SS 390

	Descripción del Producto	Recomendado para pintura y repintado general y parcial de vehículos. La línea W-MIX Sintético - SS es un sistema para uso en máquinas mezcladoras, formulado con las bases pigmentadas de la línea W-MIX SSL, lo que permite la formulación de numerosos colores.		
		Vida útil: 3 años		
	Sólidos de aplicación	40 +/- 2%		
	Proporción de mezcla	8 Partes de A 1 Parte de B		
		Pot life 2 horas		
	Endurecedor	Temperatura ambiente 25°C - ENDURECEDOR W-CAR 5512		
	Diluyente	Temperatura ambiente 25°C - DILUENTE SL 20 PARA SINTETICO		
		Dilución: 20 - 30 %		
	Viscosidad de aplicación	14 – 22s Copo FORD 4 25° C 77°F		
	Pistola de aplicación	Pistola de gravedad / Convencional	1,3 – 1,5 mm 2-3 BAR 40 – 50 PSI	
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos		
	Número de pases	2 a 3 pases	1 pase = 20 a 30 µm	
	Secado a 10°C 50°F	Tocar 40 minutos	Manejo 5 horas	Final 36 horas
	Secado a 25°C 77°F	Tocar 30 minutos	Manejo 4 horas	Final 24 horas
	Secado a 60°C 140°F°	30 minutos		
		Se recomienda polir después de 24 horas de secado. Utilice papel de lija de grano 2500/3000/3500.		
	Infrarrojos de onda corta	30 minutos a 1 metro.		

- Realice un desengrasado completo para limpiar la pieza a repintar;
- Si es necesario, utilice 12260837 - ACELERADOR DE SECADO ST para aumentar la resistencia química y física;
- El producto presenta un aspecto brillante;
- Evite espesores excesivos;
- Limpie el equipo de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretánicos;
- Utilice el endurecedor y el diluyente según las recomendaciones;
- Utilice siempre el conjunto completo de productos y accesorios WEG.

La información técnica se basa en nuestra experiencia. Garantizamos la calidad del producto; sin embargo, dado que las condiciones de uso escapan a nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.