

# Hoja Técnica

## VERNIZ HT W-30



|  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Descripción del Producto</b>                                                      | Barniz acrílico poliuretano 2K de alto brillo, buena resistencia a la intemperie, buena nivelación y distinción de imagen. Compatible para aplicación con líneas base solvente y agua. Adecuado para pintura y repintado general y parcial de vehículos de motor.                           |                         |
|  |                                                                                      | Vida útil 3 años                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|  | <b>Rendimiento</b>                                                                   | 13 - 18 m <sup>2</sup> /L a 30 a 40 µm                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|  | <b>Proporción de mezcla</b>                                                          | 2 Partes de A<br>1 Parte de B                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|  |                                                                                      | Pot life 2 horas                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|  | <b>Endurecedor</b>                                                                   | Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor extra rápido a baja temperatura HT 5530<br>Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor HT 5537 baja temperatura<br>Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor intermedio HT 5536<br>Temperatura superior a 30°C - Endurecedor HT 5535 alta temperatura |                         |
|  | <b>Diluyente</b>                                                                     | Temperatura inferior a 15°C - Diluyente 5860 baja temperatura<br>Temperatura ambiente 25°C - Diluyente intermedio 5870<br>Temperatura superior a 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura<br><br>Temperatura ambiente 25°C alta calidad: diluyente PU 5890<br><br>Dilución 10-20%             |                         |
|  | <b>Viscosidad de aplicación</b>                                                      | 14 – 20s Copo FORD 4    25° C 77°F<br>17 – 23s Copo DIN 4    25° C 77°F                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|  | <b>Pistola de aplicación</b>                                                         | 1,2 – 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 - 3 BAR/30 - 45 PSI   |
|  | <b>Evaporación a 25°C 77°F</b>                                                       | 5 - 10 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|  | <b>Numero de passes</b>                                                              | 2 a 3 passadas                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 passe = 25 a 30 micra |
|  | <b>Secado a 10°C 50°F</b><br><b>Secado a 25°C 77°F</b><br><b>Secado a 60°C 140°F</b> | Toque 20 minutos Manipulación 4 horas Pulido 24 horas<br>Toque 15 minutos Manipulación 3 horas Pulido 24 horas<br>30 minutos                                                                                                                                                                |                         |
|  | <b>Infrarrojo de onda corta</b>                                                      | 30 minutos a 1 metro.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |

- Realizar un buen desengrasado para limpiar la pieza a repintar.
- Evite el espesor excesivo
- Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretanos;
- Se recomienda pulir dentro de las 24 horas siguientes;
- Utilice endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

La información técnica es el resultado de nuestra experiencia. Garantizamos la calidad del producto, sin embargo, las condiciones de uso no están bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.