

Boletim técnico



PRIMER HT W-35

	Descrição do produto	Primer poliuretano 2K HS. Tem secagem muito rápida e fácil lixamento. O produto é de fácil aplicação, excelente poder de preenchimento e excelente aderência. Indicado para pintura geral, pintura parcial e repintura de veículos automotores em curto espaço de tempo sobre substrato metálico.			
		Vida útil 3 anos			
Rendimento		4,5 – 5,5 m² /L 120 - 150 µm			
	Relação de mistura	4 Partes de A 1 Parte de B			
		Pot life 20 - 30 min			
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor HT 5533 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor HT 5532 intermediario			
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluente 5870 intermediario Temperatura acima de 30°C - Diluente 5880 alta temperatura			
		Diluição 25%			
	Viscosidade de aplicação	18 – 22s Copo FORD 4 25° C 77°F			
	Pistola de aplicação	1,7 mm a 2,0 mm		2- 3 BAR / 30 - 45 PSI	
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Número de passes	2 a 3 passadas		1 passe = 40 a 50 micra	
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 15 minutos	Manuseio 40 minutos	Lixamento 4 horas	
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 10 minutos	Manuseio 30 minutos	Lixamento 3 horas	
	Secagem a 60°C 140F°	Lixamento 30 minutos			
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.			

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Necessário aplicação de Wash-primer para aderência do produto em substratos ferrosos;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilizar sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.