

Hoja técnica



TINTA LIQ W-FROTA PU FLEX

	Descripción del Producto	Recomendado para pintar lonas y otras superficies flexibles. Gracias a su versatilidad, también se puede utilizar como barniz para sistemas de doble capa, creando incluso un efecto metálico sobre sustratos flexibles. Otra característica importante es la protección y el brillo que proporciona al sustrato, facilitando enormemente su limpieza. Línea de Concentrados W-FROTA F50.		
		Vida útil: 3 años.		
	Sólidos de aplicación	48 +/- 3%		
	Proporción de mezcla	3 Partes de A 1 Parte de B		
		Pot life 2 horas		
	Endurecedor	Temperatura ambiente 25°C - ENDURECEDOR W- FROTA 5516		
	Diluyente	Temperatura ambiente 25°C - DILUENTE PU 5033 Temperatura arriba de 30°C - DILUENTE PU 5035		
		Dilución: 20 - 30 %		
	Viscosidad de aplicación	18 – 22s Copo FORD 4 25° C 77°F		
	Pistola de aplicación	Pistola de gravedad / Convencional	1,4 – 1,8 mm 2-3 BAR 40 – 50 PSI	
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos		
	Número de pases	2 a 3 pases	1 pase = 20 a 30 µm	
	Secado a 10°C 50°F	Tocar 40 minutos	Manejo 5 horas	Final 36 horas
	Secado a 25°C 77°F	Tocar 30 minutos	Manejo 4 horas	Final 24 horas
	Secado a 60°C 140°F°	30 minutos		
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.		

- Realice un desengrasado completo para limpiar la pieza antes de repintar;
- Evite el espesor excesivo;
- Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretanos;
- Utilice endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre la gama completa de productos y accesorios WEG.

La información técnica se basa en nuestra experiencia. Garantizamos la calidad del producto; sin embargo, dado que las condiciones de uso escapan a nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.