

Boletim Técnico



VERNIZ ST 3001

	Descrição do produto	Verniz poliuretano acrílico, bi componente, de secagem extra rápida e alto brilho para uso em repintura automotiva. Oferece excelente resistência às intempéries. Indicado para aplicação sobre base poliéster metálico, perolizado e liso, complementando o sistema dupla camada.					
		Vida útil 3 anos					
	Rendimento	8 - 13 m² /L 25 a 35 µm					
	Relação de mistura	5 partes de A 1 parte de B					
		Pot life 2 horas					
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor ST 5506 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor ST 5507 intermediário					
	Diluyente	Pronto para uso					
	Viscosidade de aplicação	13 – 15s Copa FORD 4 25° C 77°F					
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,5 mm		2 - 3 BAR / 35 - 45 PSI			
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos					
	Número de passes	2 a 3 passes		1 passe = 15 a 20 µm			
	Secagem a 10°C 50°F	Toque	40 minutos	Manuseio	3 horas	Polimento	24 horas
	Secagem a 25°C 77°F	Toque	30 minutos	Manuseio	2 horas	Polimento	24 horas
	Secagem a 60°C 140F°	30 minutos					
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.					

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a ser repintada;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar o polimento em 24 horas;
- Utilizar endurecedor conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.