

Hoja técnica

PRIMER ST W-10



	Descripción del producto	Primer poliuretano 2K, de secado rápido y fácil lijado. Producto fácil de aplicar, tiene buen poder de relleno y excelente adherencia. Adecuado para pintura general, parcial y repintado de vehículo automotriz sobre sustrato metálico .							
		Vida útil 3 años							
	VOC / Rendimiento	493 g/l listo para su empleo				7 - 10 m² /L 60 - 90 µm			
	Relación de mezcla	5 Partes de A 1 Parte de B							
		Pot life 1 hora							
	Endurecedor	Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor ST 5509 intermedio							
	Thinner Diluyente	Temperatura inferior a 15°C - Diluyente 5860 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermedio Temperatura superior a 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura							
		Dilución 20-30 %							
	Viscosidad de aplicación	18 – 22s Copa FORD 4	25°C 77°F						
		21 – 25s Copa DIN 4	25°C 77°F						
	Pistola de aplicación	1,7 mm a 2,0 mm				2 - 3 BAR / 40 - 50 PSI			
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos							
	Numero de manos	2 a 3 pases				1 pase = 20 a 30 µm			
	Secado a 10°C 50°F	Toque	15 minutos	Presión	40 minutos	Lijado	5 horas		
	Secado a 25°C 77°F	Toque	10 minutos	Presión	30 minutos	Lijado	4 horas		
	Secado a 60°C 140°F	30 minutos							
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.							

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos
- Se recomienda pintura sobre Wash primer para una mejor adhesión en sustratos ferrosos y no ferrosos.
- Use endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.