

SWITCH WEG M16-P41




Principais Características



16 portas PoE+ para envio de alimentação e dados no mesmo canal + 2 portas Uplink



1 porta SFP para uso de fibra ótica



Função Extender com VLAN: Permite o switch aumentar a distância das transmissões



Função Dynamic: Permite o switch controlar a fonte de alimentação e reiniciar as portas

Câmeras IP
Câmeras Analógicas
Gravadores
HDs
Switch
Complementos



Benefícios

A **linha WCAM** é uma solução completa, que leva a confiabilidade da marca WEG para cuidar do que é mais importante para você, contando com **câmeras analógicas, câmeras IP, gravadores DVRs e NVRs e HDs** de última geração para a gravação de vídeo. Conte com a **segurança** de ter a sua residência, condomínio, comércio ou indústria, **monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana**. Além de poder contar com um sistema robusto e confiável de gravação, com o aplicativo WCAM você acompanha tudo o que está acontecendo em tempo real, diretamente em seu smartphone.



Portas PoE/PoE+	16 x 10/100 Base – Tx PoE (Dados/Energia)
Portas Uplink	2 x 10/100/1000 Base – Tx Uplink (Dados)
Porta SFP	1 x 1000 Base – X Fibra ótica (Dados)
Portas Ethernet	1-10 Suporte para detecção automática, Full/Half duplex MDI/MDI-X adaptivo
Padrões	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3ab 1000Base - T IEEE802.3z 1000Base - X IEEE802.3af PoE IEEE802.3at PoE+
Backplane – Capacidade	7,2 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	5,36 Mbps
Método de comutação	Armazena e envia
Tabela de endereços MAC	16K
Potência Máxima por canal	30 W
Potência total	250 W
Alimentação	100 – 240 Vac 50/60 Hz (Bivolt automático)
Suporte para Rack	1 U (Incluso)
Potência máxima de consumo	<240W
Potência em espera	<15W
Temperatura de operação	-20°C até +55°C
Umidade de operação	5% - 90%
Temperatura de armazenamento	-40°C até +75°C
Umidade de armazenamento	5% - 95%
Peso	2,2 Kg
Proteção	4KV 8/20us, IP30

Dimensões (mm)
