

Hoja técnica



PRIMER UHT W-79

	Descripción del Producto	Imprimación de poliuretano HS 2K. Se seca muy rápido y es fácil de lijar. El producto es fácil de aplicar y tiene excelente nivelación, poder de relleno y adherencia a sustratos metálicos. Apto para pintura general, parcial y repintado de vehículos a motor en poco tiempo.	
		Vida útil: 3 años	
	VOC / Rendimiento	258 g/L	9 – 10,5 m² /L 60 - 90 µm
	Proporción de mezcla	4 partes de A 1 parte de B	
		Tiempo de vida útil: 30 minutos	
	Endurecedor	Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor UHT 5578 intermedio	
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluyente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediário Temperatura acima de 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura	
		Dilución 10 - 20%	
	Viscosidad de aplicación	18 – 22s Copo FORD 4 25° C 77°F 21 – 25s Copo DIN 4 25° C 77°F	
	Pistola de aplicación	1,8mm a 2,0mm	2 - 3 BAR 35 - 45 PSI
	Evaporación a 25 °C 77 °F	5 - 10 minutos	
	Número de pases	2 a 3 passadas	1 passe = 20 a 30 micra
	Secado a 10°C 50°F	Tacto 15 minutos Manipulación 40 minutos Lijado 50 minutos	
	Secado a 25°C 77°F	Tacto 10 minutos Manipulación 30 minutos Lijado 40 minutos	
	Secado a 60°C 140°F	10 minutos	
	Infrarrojos de onda corta	10 minutos a 1 metro.	

- Realizar un desengrasado profundo para limpiar la pieza antes de repintar;
- Evite el espesor excesivo;
- Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretanos;
- La aplicación de un primer lavado es necesaria para una mejor adhesión del producto;
- Utilice endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre la gama completa de productos y accesorios WEG.

La información técnica se basa en nuestra experiencia. Garantizamos la calidad del producto; sin embargo, dado que las condiciones de uso escapan a nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.