

# TL ESMALTE PU PRETO

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO:</b> | Esmalte PU Acrílico de alta resistência ao intemperismo.                   |
| <b>RECOMENDAÇÕES DE USO:</b> | ABS / PA-ABS / NYLON / PVC (Mediante ensaios preliminares de laboratório.) |
| <b>EMBALAGENS</b>            | 12664398 (15L)                                                             |

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>CARACTERÍSTICAS:</b> | <b>Cor:</b> Preto                            |
|                         | <b>Brilho a 60° (UB):</b> 37 - 40            |
|                         | <b>Viscosidade a 25°C – CF4 (s):</b> 18 – 20 |
|                         | <b>Peso Específico (g/cm³):</b> 0,94 – 1,00  |
|                         | <b>Sólidos por Peso (%):</b> 33 - 37         |
|                         | <b>Aderência:</b> Gr0                        |
|                         | <b>Espessura (µm):</b> 25 - 30               |
|                         | <b>Prazo de Validade:</b> 12 meses           |

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

## PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:

**Catalisador:** W-THANE 5025 Comp. B (12717821)

**Relação de mistura:** 18 a 22% (Peso)

**Diluyente:** Diluyente PU 5021 (12666198)

**Viscosidade de aplicação CF4 (s):** 15 – 18 (20 a 30% de diluição)

**Método de aplicação:** Pistola Convencional

**Pressão de pulverização:** 40 – 60lbf/pol²

**Vazão:** 300 – 400mL/ minuto

**Condições de cura:**  
**Mínimo:** 25 minutos a 80°C  
**Máximo:** 35 minutos a 90°C

**Flash Off:** 5 minutos

## RECOMENDAÇÕES:

Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;  
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;  
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;  
Utilizar em local com boa ventilação.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

### CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

**WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21**  
Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC  
**Filial: PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53**  
Rua Dr. Ulysses Guimarães, 800 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP  
EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO2 ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

**NOTA:**

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

**CÓPIA PARA INFORMAÇÃO**

**WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21**

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

**Filial: PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53**

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 800 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)