

Boletim técnico



VERNIZ UHT W-89

	Descrição do produto	Verniz acrílico 2K hidroxilado anti-sagging HS, com alto sólidos, para acabamentos de duas a três camadas, com excelente nivelamento e distinção de imagem. Compatível para aplicação com linhas à base de solvente e água. Quando aplicado em boas condições, o produto não requer o processo de polimento. Indicado para pintura em geral, parcial e repintura de veículos automotores Vida útil 3 anos	
	VOC / Rendimento	≥ 400g/l	12 - 15 m² /L a 25 a 35 µm
	Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B	Sólidos de aplicação 45 - 50 % Pot life 1 hora
	Obs.: O componente A requer homogeneização antes do uso, devido aos agentes com propriedades anti-escorrimento		
	Endurecedor	Endurecedor UHT 5588 intermediario	
	Diluyente	Diluyente 5870 intermediario Diluyente 5860 baixa temperatura Diluyente 5880 alta temperatura Diluição 10-20%	
	Viscosidade de aplicação	13 – 17s Copo FORD 4 25° C 77°F 16 – 19s Copo DIN 4 25° C 77°F	
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,6 mm	2 - 3 BAR 30 - 45 PSI
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos	
	Número de passes	1/2 + 1 passe	1/2 + 1 passe = 25 a 35 micras
	Secagem a 10°C 50°F Secagem a 25°C 77°F Secagem a 60°C 140°F°	Toque 15 minutos Manuseio 40 minutos Polimento 24 horas Toque 10 minutos Manuseio 30 minutos Polimento 24 horas Polimento 30 minutos	
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.	

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.