

WCD-ED400-CVU




O novo padrão de alta performance em visão computacional



Informações técnicas

Modelo	WCD-ED400-CVU
Case	Alumínio
Montagem	Dispositivo com fixação em painel por trilho DIN
Tensão de alimentação	10~36 Vcc
Processador	Intel® Atom® E3940 Quad-Core 1.60 GHz
Memória RAM	1x SO-DIMM com 8 GB DDR3L 1.600 MHz
Motor gráfico	Intel® HD Graphics
Armazenamento	1x SSD/HDD de 2,5" com 64 GB
Índice de proteção	IP30
Certificações internacionais	CB, UL, CE, FCC, CCC, BSMI
Protocolos de comunicação	Modbus-TCP, Modbus-RTU, PROFINET, EtherNet/IP
Portas LAN (RJ45)	2x 10/100/1.000 Mbps
Conector de energia	1x bloco terminal de 2 pinos
Portas seriais (borne)	2x RS232/422/485
Portas USB	3x USB 3.2, 1x USB 2.0
I/O digital	DI (Digital Input) = 8 e DO (Digital Output) = 8
Proteção IP	IP40
Temperatura de operação	-40 °C até 70 °C
Umidade relativa	10% até 95% (sem condensação)
Proteção contra choque	50 G, meia onda senoidal
Temperatura de armazenamento	-40 °C até 85 °C
Proteção contra vibração	4 Grms, aleatório

WCD-ED400-CVU



Grupo WEG
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Telefone: (47) 3276-4000
digitalesistemas@weg.net
www.weg.net

Cód: 50149276 | Rev: 00 | Data (m/a): 05/2025.
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
As informações contidas são valores de referência.