

Boletim técnico



PRETO FOSCO VINILICO ST

	Descrição do produto	Primer Vinílico bicomponente de secagem rápida. Possui propriedades anticorrosivas e excelente aderência. Utilizado como promotor de aderência para metais ferrosos e não ferrosos. Indicado para pinturas e retoques gerais e parciais em veículos automotores. Vida útil 3 anos	
Rendimento		8- 15 m² /L 15 - 25 µm	
	Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B Pot life 8 horas	
	Endurecedor	Endurecedor ST 8501	
	Diluyente	Pronto para uso	
	Viscosidade de aplicação	12 – 14s Copo FORD 4 25° C 77°F	
	Pistola de aplicação	1,4 – 1,6 mm	1,5 - 2 BAR 20 - 30 PSI
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos	
	Número de passes	1 a 2 passadas	1 passe = 5 a 6 micra
	Secagem a 10°C 50°F Secagem a 25°C 77°F Secagem a 60°C 140°F°	Toque 5 minutos Manuseio 10 minutos Final 15 minutos Toque 5 minutos Manuseio 10 minutos Final 15 minutos Não se aplica.	
	Infravermelho onda curta	Não se aplica.	

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos
- Utilizar catalisador conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.