

Boletim Técnico



VERNIZ ST W-10

	Descrição do produto	Verniz poliuretano, bi componente, alto sólidos, de secagem rápida e alto brilho para uso em repintura automotiva. Oferece excelente resistência às intempéries. Indicado para aplicação sobre base poliéster metálico, perolizado e liso complementando o sistema dupla camada.		
		Vida útil 3 anos		
	Rendimento	8 - 13 m ² / L 25 a 35 µm		
	Relação de mistura	5 partes de A 1 parte de B		
		Pot life 2 horas		
	Endurecedor	Temperatura ambiente abaixo de 15°C - Endurecedor HT 5523 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor ST 5511 intermediário Temperatura acima de 30°C - Endurecedor ST 5510 alta temperatura		
	Diluyente	Pronto para uso		
	Viscosidade de aplicação	13 – 15s CF4	25° C 77°F	
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,5 mm		2 - 3 BAR / 30 - 45 PSI
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos		
	Número de passes	2 a 3 passes		1 passe = 15 a 20 µm
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 20 minutos	Manuseio 40 minutos	Polimento 24 horas
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 15 minutos	Manuseio 30 minutos	Polimento 24 horas
	Secagem a 60°C 140°F°	30 minutos		
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.		

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a ser repintada;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar o polimento em 24 horas.
- Utilizar endurecedor conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.