

Hoja técnica



BARNIZ UHT W-79

	Descripción del producto	Barniz acrílico hidroxilado 2K HS, con elevado residuo seco, para acabados de ciclo bicapa y tricapa con excelente nivelación y distinción de imagen. Compatible para su aplicación con líneas base solvente y base agua. Cuando aplicado en buenas condiciones, producto no requiere el proceso de pulido. Indicado para pintura en general, parcial y repintado de vehículos automotriz					
		Vida util 3 años					
VOC / Rendimiento		528 g/L		11 - 16 m² /L a 25 a 35 µm			
	Relación de mezcla	2 Partes de A 1 Parte de B					
	Endurecedor	Pot life 1 hora Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor UHT 5569 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor UHT 5568 intermedio					
	Thinner Diluyente	Listo para uso					
	Viscosidad de aplicación	13 – 15s CF4 25° C 77°F 16 – 18s DIN 4 25° C 77°F					
	Pistola de aplicación	1,2 – 1,5 mm PSI		2 - 3 BAR / 30 - 45			
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos					
	Numero de manos	1/2 + 1 passe		1 passe = 30 a 40 micra			
	Secado a 10°C 50°F Secado a 25°C 77°F Secado a 60°C 140°F	Toque 15 minutos	Manipulación 6 horas	Pulido 24 horas			
		Toque 10 minutos	Manipulación 5 horas	Pulido 24 horas			
		30 minutos					
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.					

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar;
- Evitar espesores excesivos;
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda pulir dentro de las 24 horas.
- Use endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.