



W-CRIL SEV 625 PRO BARNIZ RD CA-557

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		Barniz Acrílico horno de alta resistencia al intemperismo.
USO RECOMENDADO		Indicado para pintado en ruedas pintadas.
CARACTERÍSTICAS	Color	Incoloro.
	Brillo	Ultramate
	Contenido de VOC	561.19 g/l
	Sólidos por Volumen	NO RELEVANTE
	Punto de Inflamación	31 °C
	Estabiliad	12 meses
	Espesor de Capa Seca	35 µm - 40 µm
	Rendimiento Teórico	sin dilución, con un espesor de película seca de 38 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.
	Peso Especifico	Min: 0.95 Max: 1.05 g/cm³
	Viscosidad	22 - 24" CF4
	Viscosidad de Suministro	25 - 30" CF4
SECADO		
Secado	25 °C	
Tacto	No relevante	
Manejo	No relevante	
Final	No relevante	
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE		
Preparación Estándar de Superficie		
El desempeño de este producto está relacionado con el grado de preparación de la superficie. En caso de dudas, para más información, consulte al Departamento Técnico de WEG.		
Para mayores informaciones consultar al Departamento Técnico de WEG Pinturas.		
Desengrase		
Realizar un buen desengrase de la pieza a repintar; evitar espesores excesivos; limpieza de los equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretanos.		
PREPARACIÓN DE APLICACIÓN		
Proporción de Mezcla	MONOCOMPONENTE	
Diluyente	DILUYENTE ELECTROSTATICO	
Dilución	Consultar al Departamento Técnico de WEG Tintas.	
Vida Útil de la Mezcla	No relevante.	
FORMAS DE APLICACIÓN		
Pistola Convencional	Pistola Convencional o Electrostática.	
Limpieza de los equipos:	DILUYENTE ELECTROSTATICO	
Notas	Agregamos que constituye buena práctica de trabajo	

lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todas las pausas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: www.weg.net.

Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición.

Utilícelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición.

No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.

Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuide el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG.

En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto.

Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
