

Hoja técnica



BARNIZ HT W-49

	Descripción del producto	Barniz poliuretano acrílico, bicomponente, de secado extra rápido y alto brillo para uso en repintado automotor. Ofrece excelente resistencia a la intemperie. Indicado para aplicación sobre base poliéster metálico, perlado y liso, complementando el sistema doble capa.									
		Validez 3 años									
VOC / Rendimiento		416 g/l				13 – 17 m²/L 30 a 40 µm					
	Relación de mezcla	2 Partes de A 1 Parte de B									
		Pot life 2 horas									
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor HT 5517 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor HT 5518 intermedio Temperatura superior a 30°C - Endurecedor HT 5516 alta temperatura									
	Thinner Diluyente	Temperatura inferior a 15°C - Diluyente 5860 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermedio Temperatura superior a 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura									
		Diluición 50%									
	Viscosidad de aplicación	12 – 15 s Copa FORD 4 25° C 77°F 15 – 18 s Copa DIN 4 25° C 77°F									
	Pistola de aplicación	1,2 – 1,6 mm				2 - 3 BAR 40 - 50 PSI					
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos									
	Numero de manos	2 a 3 capa de pintura				1 capa – 30 a 40µm					
	Secado a 10°C 50°F	Toque 20 minutos	Manipulación 5 horas	Pulido 24 horas							
	Secado a 25°C 77°F	Toque 15 minutos	Manipulación 4 horas	Pulido 24 horas							
	Secado a 60°C 140°F	Pulido 30 minutos									
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.									

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda pulir en 24 horas
- Use endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.