

Boletim técnico



W-FROTA CLEAR MSD 501

	Descrição do produto	Primer acabamento poliuretano acrílico alifático de alta performance, bicomponente com pigmentação anticorrosiva. Oferece boa resistência química e ao intemperismo contínuo, excelente retenção de cor e brilho, alta resistência aos agentes atmosféricos, alta performance quanto a dureza e impacto. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques da linha FROTA.									
		Vida útil 3 anos									
	VOC / Rendimento	540g/l				12 - 17 m² /L a 20 a 30 µm					
	Relação de mistura	4 Partes de A 1 Parte de B									
		Pot life 1 hora									
	Endurecedor	Endurecedor 5011 intermediário									
	Diluyente	Diluyente 5033 pesado Diluyente 5035 lento									
		Diluição 10 - 20%									
	Viscosidade de aplicação	20 – 22s Copa FORD 4 25° C 77°F 23 – 25s Copa DIN 4 25° C 77°F									
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,6 mm				2 - 3 BAR 30 - 45 PSI					
	Evaporação a 25°C 77°F	10 - 15 minutos									
	Numero de passes	2 a 3 passes				1 passe = 20 a 30 micras					
	Secagem a 10°C 50°F	Toque	20	minutos	Manuseio	4	horas	Final	24	horas	
	Secagem a 25°C 77°F	Toque	10	minutos	Manuseio	3	horas	Final	24	horas	
	Secagem a 60°C 140F°	Final	30	minutos							
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.									

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.