



POLITHERM 88 WFS TF R LI NARANJA SEGURANCA AC W
2,5YR 6/14 BR

CÓDIGO:	19549422	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Pintura en polvo poliéster superdurable, exenta de TGIC, con buena resistencia química y excelente adherencia y flexibilidad. Presenta excelente resistencia al intemperismo, con retención de brillo y color superior a las demás pinturas de base poliéster.	
USO RECOMENDADO	Recubrimiento de superficies metálicas para uso en ambientes externos donde se requiere extra durabilidad contra la acción de las intemperies.	
CERTIFICACIONES Y APROBACIONES	Exento de metales pesados y otras sustancias previstas en la Directiva RoHs 2015/863 UE de 31/03/2015.	
EMBALAJES	Caja de cartón con 25 kg en bolsa de polietileno de alta densidad.	
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO	Resina	Poliéster
	Brillo	Brillante
	Acabado	Liso
	Densidad (± 0,10)	1,51 g/cm³
	Rendimiento teorico	4,42 m²/kg en la espesura media de 150 µm
	Pérdida de masa durante el curado	Máximo 2%
	Contenido de humedad	Máximo 0,6%
	Estabilidad	12 meses
	Condición de almacenamiento	Debe almacenarse en envases cerrados, en lugares frescos, secos y cubiertos, a temperatura ambiente no superior a 30°C.
CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN	Sustrato	Metales ferrosos Metales no ferrosos
	Preparación de la superficie	Metales ferrosos: Fosfatización or nanocerámico Metales no ferrosos: Cromatización o nanocerámico
	Limpieza de superficies	El desempeño de este producto está asociado al grado de preparación de la superficie. La superficie deberá estar limpia y exenta de cualesquiera contaminantes. Remover completamente aceites y grasas.
	Espesor / capa	140 µm - 160 µm
	Condiciones para el curado	15 min à 180 °C (temperatura del metal).
	Método de aplicación	Pistola electrostatica corona
NOTA:	En caso de fosfatización de metales no ferrosos, consultar nuestro Departamento Técnico.	
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO APLICADO	Ensayo	Especificación/Norma
	Adherencia	Máximo GR0 (ASTM D3359)
	Brillo 60º	80 UB - 100 UB (ASTM D523)
	Impacto	Minimo 20 kg.cm PERMITE GRIETAS (ASTM D2794)



	Flexibilidad (mandril cónico)	Máximo 5 mm (ASTM D790)
CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA QUÍMICA		
	Ensayo	Especificación/Norma
	Humedad	Mínimo 2500h (ASTM D2247)
	Niebla salina	Mínimo 1500h (ASTM B117)
NOTA:	En los ensayos de resistencia química, se utilizó como sustrato chapa de acero laminado en frío con fosfato tricrítico. Las pruebas de resistencia mecánica se realizaron sobre chapa de acero común desengrasada, bajo condiciones específicas de curado y recubrimiento del producto. Los valores pueden variar según el sustrato utilizado.	
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD		
	La orientación está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto.	
NOTA	La información proporcionada aquí se basa en nuestras pruebas y experiencias y tiene como objetivo informarle sobre el producto y sus posibilidades de aplicación. La información proporcionada en este boletín no pretende ser completa y el usuario asume el riesgo si utilizar el producto para un propósito distinto a las especificaciones recomendadas en este boletín, sin obtener primero nuestra confirmación por escrito de su idoneidad para el fin previsto. Aunque nos esforzamos por garantizar la veracidad de información proporcionada aquí, no podemos controlar la calidad o condición del sustrato, así como todos los demás factores que afectar el uso y aplicación de esta pintura. Por lo tanto, a menos que aceptemos por escrito cualquier condición que se desvíe de nuestras recomendaciones, no aceptaremos ningún responsabilidad que pueda surgir en relación con el rendimiento de este producto. La información contenida en este boletín es sujeto a modificaciones sin previo aviso, en base a nuestra experiencia y política de desarrollo continuo.	