

CÂMERA MV-CAM



O novo padrão de alta performance
em visão computacional









INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	MV-CAM0.40E-MF	MV-CAM1.60E-MF	MV-CAM5.00E-MF	MV-CAM12.3E-MF
Sensor	Sony CMOS Pregius IMX287	Sony CMOS Pregius IMX273	Sony CMOS Pregius IMX250	Sony CMOS Pregius S IMX545
Resolução	720x540 (0.4 MP)	1.440x1.080 (1.6 MP)	2.448x2.048 (5 MP)	4.096x3.000 (12.3 MP)
Tamanho de pixel	H: 6.9 µm, V: 6.9 µm	H: 5.86 µm, V: 5.86 µm	H: 3.45 µm, V: 3.45 µm	H: 2.74 µm, V: 2.74 µm
Formato do sensor	1/2,9"	1/2,9"	2/3"	1/1,1
Taxa de quadros ¹⁾	539 fps	162 fps	75 fps	30 fps
Obturador	Global Shutter			
Sincronização	Trigger via cabo / execução livre			
Montagem da lente	C/CS			
Tamanho (P x L x A) ²⁾	29,3 x 29 x 29 mm			
Índice de proteção	IP30			
Certificações	CE, RoHS, FCC, ICES			

Notas: 1) A taxa de quadros final é condicionada ao desempenho do sistema, software e hardware.

2) Sem montagem de lente ou conectores.

Câmera MV-CAM



Grupo WEG
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Telefone: (47) 3276-4000
digitalesistemas@weg.net
www.weg.net

Cód: 50146195 | Rev: 00 | Data (m/a): 03/2025.
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
As informações contidas são valores de referência.