

Boletim técnico



W-FROTA CLEAR PU F721

	Descrição do produto	A linha TINTA LIQ W-FROTA CLEAR PU F721 é uma linha intermediária com versatilidade que mantém alto brilho e excelente extensão. Caracteriza-se pela excelente resistência às variações climáticas e à radiação UV. Linha concentrada W-FROTA F50. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques da linha Frota.					
		Vida útil 3 anos					
	VOC / Rendimento	535 g/l		Rendimento 12- 17 m² /L a 40 µm			
	Relação de mistura	2 partes de W-FROTA CLEAR PU F721 1 parte de catalisador W-FROTA 5502 Intermediario					
	Endurecedor	Catalisador W-FROTA 5502 Intermediario					
	Diluyente	Diluyente 5033 pesado Diluyente 5035 lento Diluição 10 %					
	Viscosidade de aplicação	18 – 22s CF4 25° C 77°F 68 – 72s DIN3 25° 77°F		Pot life 1 hora			
	Pistola de aplicação	1,4 – 1,6 mm		40 - 50 psi			
	Evaporação a 25°C 77°F	10 - 15 minutos					
	Numero de passes	2 a 3 passadas		1 passada = 20 a 30 micra			
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 20 minutos	Manuseio 4 hours	Polimento 24	horas		
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 10 minutos	Manuseio 4 hours	Polimento 24	horas		
	Secagem a 60°C 140F°	Polimento 24 horas					
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.					

- Realizar desengraxe com SOLUÇÃO DESENGRAXANTE ST - 12261434
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos
- Necessário aplicação de Wash-primer para melhor aderência do produto.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.