

Hoja técnica

BARNIZ UHT W-89



	Descripción del producto	Barniz acrílico hidroxilado 2K anti sagging/descuelgue HS, con elevado residuo seco, para acabados de ciclo bicapa y tricapa, con excelente nivelación y distinción de imagen. Compatible para aplicación con líneas base solvente y base agua. Cuando aplicado en buenas condiciones, producto no requiere el proceso de pulido. Indicado para pintura en general, parcial y repintado de vehículos automotriz									
		Vida util 3 años									
VOC / Rendimiento		≥ 400g/l					12 - 15 m² /L a 25 a 35 µm				
	Relación de mezcla	2 Partes de A 1 Parte de B					Residuo seco 45 - 50 %				
		Pot life 1 hora Nota: El componente A requiere homogeneización antes de su uso, debido a agentes con propiedades antideslizante									
	Endurecedor	Endurecedor UHT 5588 intermediario									
	Thinner Diluyente	Diluyente 5870 intermediario Diluyente 5860 baja temperatura Diluyente 5880 alta temperatura									
		Dilución 10-20%									
	Viscosidad de aplicación	13 – 17s Copa FORD 4 25° C 77°F 16 – 19s Copa DIN 4 25° C 77°F									
	Pistola de aplicación	1,2 – 1,6 mm					2 - 3 BAR 30 - 45 PSI				
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos									
	Numero de manos	1/2 + 1 pase					1/2 + 1 pase = 25 a 35 micras				
	Secado a 10°C 50°F	Toque	15	minutos	Presión	40	minutos	Pulido	24	horas	
	Secado a 25°C 77°F	Toque	10	minutos	Presión	30	minutos	Pulido	24	horas	
	Secado a 60°C 140°F	Pulido	30	minutos							
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.									

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar;
- Evitar espesores excesivos;
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.