



W-POXI 711 NOBAC

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		Primer acabamento epóxi poliamida bicomponente com alto teor de sólidos. Possui baixo conteúdo de compostos orgânicos voláteis (Low VOC), antimicrobiana, com pigmentação anticorrosiva. Estudos demonstram que alguns microrganismos apresentam resistência a processos de limpeza e agentes de desinfecção. Foi demonstrado que a bactéria Staphylococcus aureus pode sobreviver por mais de 3 anos e a bactéria Listeria monocytogenes pode sobreviver por mais de 10 meses. Devido a este fato, a WEG criou uma alternativa para proteger as superfícies que estão em contato com microrganismos nocivos à saúde, eliminando-os em até 18 horas. W-POXI NOBAC foi formulado de tal forma que seu sistema antimicrobiano é polimericamente interligado dentro da tinta e, por isto, nunca será retirado por lixívia. W-POXI NOBAC é permanentemente ativo ao longo de toda a vida útil da tinta. Sua aplicação produz um filme contínuo, higiênico e fácil de limpar. Aprovado no IPT conforme relatório técnico nº 83 133-205, amostra LMI 162/05 B.																																								
USO RECOMENDADO		Recomendado para pintura de equipamentos médicos e odontológicos, equipamentos para processamento de alimentos, unidades de condicionadores de ar, móveis e cozinhas de aço, eletrodomésticos e utensílios domésticos, equipamentos veterinários, metais sanitários, fechaduras de portas, corrimões de escadas e outros.																																								
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES		Este produto, quando fornecido para atender a DIRETIVA ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), possui a letra R na descrição da sua nomenclatura.																																								
EMBALAGENS		<table><tr><td>Componente A</td><td>Embalagem de 3,6L contendo 3,6L. Embalagem de 20L contendo 20L.</td></tr><tr><td>Componente B</td><td>Embalagem de 3,6L contendo 3,6L. Embalagem de 20L contendo 20L.</td></tr></table>			Componente A	Embalagem de 3,6L contendo 3,6L. Embalagem de 20L contendo 20L.	Componente B	Embalagem de 3,6L contendo 3,6L. Embalagem de 20L contendo 20L.																																		
Componente A	Embalagem de 3,6L contendo 3,6L. Embalagem de 20L contendo 20L.																																									
Componente B	Embalagem de 3,6L contendo 3,6L. Embalagem de 20L contendo 20L.																																									
CARACTERÍSTICAS		<table><tr><td>Cor</td><td colspan="3">Conforme padrão cliente. Cartela RAL e Munsell.</td></tr><tr><td>Brilho</td><td colspan="3">Semi-Brilho</td></tr><tr><td>Teor de VOC</td><td colspan="3">195.89 g/l</td></tr><tr><td>Sólidos por Volume</td><td colspan="3">83 ± 2% (ISO 3233)</td></tr><tr><td>Prazo de Validade</td><td colspan="3">24 meses</td></tr><tr><td>Espessura da Camada Seca</td><td colspan="3">120 µm - 200 µm</td></tr><tr><td>Resistência ao Calor Seco</td><td colspan="3">Temperatura máxima 120 °C. O produto mantém as suas propriedades químicas até temperatura de 120 °C, porém, a partir de 60°C, poderão ocorrer variações na cor e brilho da tinta.</td></tr><tr><td>Rendimento Teórico</td><td colspan="3">5,19 m²/l sem diluição na espessura de 160 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.</td></tr></table>			Cor	Conforme padrão cliente. Cartela RAL e Munsell.			Brilho	Semi-Brilho			Teor de VOC	195.89 g/l			Sólidos por Volume	83 ± 2% (ISO 3233)			Prazo de Validade	24 meses			Espessura da Camada Seca	120 µm - 200 µm			Resistência ao Calor Seco	Temperatura máxima 120 °C. O produto mantém as suas propriedades químicas até temperatura de 120 °C, porém, a partir de 60°C, poderão ocorrer variações na cor e brilho da tinta.			Rendimento Teórico	5,19 m²/l sem diluição na espessura de 160 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.								
Cor	Conforme padrão cliente. Cartela RAL e Munsell.																																									
Brilho	Semi-Brilho																																									
Teor de VOC	195.89 g/l																																									
Sólidos por Volume	83 ± 2% (ISO 3233)																																									
Prazo de Validade	24 meses																																									
Espessura da Camada Seca	120 µm - 200 µm																																									
Resistência ao Calor Seco	Temperatura máxima 120 °C. O produto mantém as suas propriedades químicas até temperatura de 120 °C, porém, a partir de 60°C, poderão ocorrer variações na cor e brilho da tinta.																																									
Rendimento Teórico	5,19 m²/l sem diluição na espessura de 160 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.																																									
SECAGEM		<table><tr><td rowspan="4">Secagem</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>10 °C</td><td>25 °C</td><td>35 °C</td></tr><tr><td>8 horas</td><td>6 horas</td><td>5 horas</td></tr><tr><td>15 horas</td><td>12 horas</td><td>10 horas</td></tr><tr><td>Toque</td><td>15 horas</td><td>12 horas</td><td>10 horas</td></tr><tr><td>Manuseio</td><td>216 horas</td><td>168 horas</td><td>144 horas</td></tr><tr><td>Final</td><td>216 horas</td><td>168 horas</td><td>144 horas</td></tr><tr><td rowspan="4">Secagem Repintura</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>10 °C</td><td>25 °C</td><td>35 °C</td></tr><tr><td>28 horas</td><td>24 horas</td><td>20 horas</td></tr><tr><td>52 horas</td><td>48 horas</td><td>40 horas</td></tr></table>			Secagem				10 °C	25 °C	35 °C	8 horas	6 horas	5 horas	15 horas	12 horas	10 horas	Toque	15 horas	12 horas	10 horas	Manuseio	216 horas	168 horas	144 horas	Final	216 horas	168 horas	144 horas	Secagem Repintura				10 °C	25 °C	35 °C	28 horas	24 horas	20 horas	52 horas	48 horas	40 horas
Secagem																																										
	10 °C	25 °C	35 °C																																							
	8 horas	6 horas	5 horas																																							
	15 horas	12 horas	10 horas																																							
Toque	15 horas	12 horas	10 horas																																							
Manuseio	216 horas	168 horas	144 horas																																							
Final	216 horas	168 horas	144 horas																																							
Secagem Repintura																																										
	10 °C	25 °C	35 °C																																							
	28 horas	24 horas	20 horas																																							
	52 horas	48 horas	40 horas																																							
PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE																																										

Preparação de Superfície Padrão

O desempenho desse produto está associado ao grau de preparação de superfície. Em caso de dúvidas, para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG.

Remover sujeira acumulada utilizando escova seca, pano limpo e seco, sopro de ar comprimido, aspirador ou combinação destes. Remover sais solúveis através de lavagem com água doce em abundância, preferencialmente sob baixa pressão (até 5.000 psi), conforme norma SSPC-SP12/NACE No. 5.

Perfil de Rugosidade Recomendado

Recomenda-se um perfil de rugosidade entre 40 a 85 micrômetros.

Jateamento Abrasivo

Inspecionar a superfície recém-jateada, observando defeitos que podem se revelar após o tratamento. Corrigir através de esmerilhamento, preenchimento com solda e/ou massa epóxi.

Manutenção e Reparo

NOTA: Respeitar o intervalo de repintura para aplicação da demão subsequente. Caso seja ultrapassado, realizar lixamento manual/mecânico superficial para quebra de brilho da demão anterior, seguido da limpeza da poeira e resíduos, garantindo melhor aderência entre as camadas de tinta.

PREP. APLICAÇÃO

Mistura	Homogeneizar o conteúdo de cada um dos componentes por meio de agitação mecânica ou pneumática (A e B). Assegurar que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem. Adicionar o componente B ao componente A, na proporção de mistura indicada, sob agitação, até completa homogeneização, respeitando a relação de mistura.
Relação de Mistura	Por volume: 1 A x 1 B.
Diluyente	DILUENTE EPOXI 3005
Diluição	Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 10%.
Notas	A quantidade de diluyente pode variar dependendo do tipo de equipamento utilizado e das condições do ambiente durante a aplicação. Somente adicione o diluyente após completa mistura dos demais componentes. Não dilua com solventes que não sejam permitidos pela legislação local, nem exceda o percentual de diluição indicado. Excessiva diluição da tinta poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada.
Vida Útil da Mistura	4 h O tempo de vida útil da mistura é reduzida com o aumento da temperatura ambiente. O ensaio de vida útil da mistura (Pot-Life) é realizado conforme a norma ABNT NBR 15742, contudo, diferentes volumes de tinta preparados de uma única vez, somados a diferentes temperaturas do ambiente e da tinta, influenciarão no tempo de vida útil da mistura, podendo se obter resultados diferentes dos que mencionados neste boletim técnico.
Tempo de Indução	Aguardar 15 a 20 minutos antes da aplicação. Em locais de muito calor, recomendamos consultar o Departamento Técnico da WEG.

FORMAS APLICAÇÃO

Pistola Convencional	Pistola: JGA 502/3 Devilbiss ou equivalente. Bico fluido: EX. Capa de ar: 704. Pressão de atomização: 60 - 65 psi. Pressão do tanque: 10 - 20 psi.
Pistola Airless	Airless: utilizar mínimo bomba 60:1



Pressão do fluido: 2500-3500 psi
Mangueira: 1/4" de diâmetro interno
Filtro: malha 60

Rolo

Utilizar rolo de lã de carneiro aveludado, aderido ao tubo por um processo de fusão a quente, sem o uso de adesivos, referência 329/5 (lã de 5 mm de altura), ou feito com fibras de poliamida aderido ao tubo pelo processo de fusão térmica, sem uso de adesivos, referência 321/10 (lã de 10 mm de altura). Informação referencial (consulte o Departamento Técnico da WEG para mais informações). Para aplicação por trincha e/ou rolo, poderá ser necessário aplicar em duas ou mais demãos para obter uma camada uniforme e de acordo com a espessura de película recomendada.

Trincha

Recomendado somente para retoques de pequenas áreas ou "stripe coat" (parafusos, porcas, cordões de solda, cantos vivos e retoques).

Limpeza dos equipamentos:

DILUENTE EPOXI 3005

Notas

Os dados apresentados servem como guia, podendo ser utilizados equipamentos similares.
Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização. Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação da tinta.
Não deixar o produto catalisado permanecer em contato com os equipamentos usados na aplicação, pois, para temperatura acima da descrita no item "vida útil da mistura", a tinta apresentará variação na sua fluidez e irá endurecer, dificultando a limpeza.
Antes da aplicação, esteja seguro de que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições.
Após efetuar a mistura de produtos bicomponentes, se ocorrerem paradas na aplicação e estas tiverem seu pot life ultrapassado (tinta apresenta variação na sua fluidez), esta não poderá mais ser rediluída para posterior aplicação.
Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda com trincha, para evitar falhas prematuras nessas áreas.

DESEMP. APLICAÇÃO

Em pinturas executadas na orla marítima, se expostas à ação de maresia, recomenda-se efetuar lavagem com água doce entre demãos para eliminar impurezas depositadas.

Cores claras podem requerer mais de uma demão para obter cobertura uniforme.

Não aplicar o produto após o tempo de vida útil da mistura (pot life) ter sido ultrapassado.

Para melhores propriedades de aplicação, a temperatura da tinta deve estar entre 21°C e 27°C antes da mistura e aplicação.

Recomenda-se pintar somente se a temperatura medida da superfície estiver no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho.

Sistemas epóxi podem ter tempo de cura maior quando expostos a baixas temperaturas. Para cura em temperaturas abaixo de 10°C, consulte o Departamento Técnico da WEG.

Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, pois poderão ocorrer alterações de cor e aspecto.

Pinturas efetuadas com variação de método de aplicação na mesma obra podem gerar diferenças de brilho e aspecto final das superfícies.

Podem ocorrer pequenas variações de cor, aspecto e brilho (mais visível em cores escuras), além de retardo na cura e comprometimento do desempenho em períodos de alta umidade, dias de chuva, locais frios ou quando as peças secam em ambientes externos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto desenvolvido para uso industrial destinado ao manuseio por profissionais qualificados. Leia atentamente todas as informações contidas na FDS deste produto, disponível em: www.weg.net.

Armazene em local coberto e bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e longe de fontes de calor ou ignição.

Utilize somente em locais bem ventilados evitando o acúmulo de vapores inflamáveis. Mantenha o produto afastado do calor e de fontes de ignição.

Não inale névoas/ vapores/ aerossóis gerados durante o manuseio e/ou aplicação. Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Embalagens vazias e materiais com vestígios de tinta devem ser descartados de acordo com a legislação vigente. Cuide do meio ambiente.

NOTA

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG.

Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações mencionadas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.
