

Boletim técnico



W-MIX CLEAR SS 390

	Descrição do produto	Indicado para pintura e repintura geral e parcial de veículos automotores. A linha W-MIX Sintético - SS é um sistema para uso em máquinas de mistura, formulado com as bases pigmentadas da linha W-MIX SSL, permitindo a formulação de inúmeras cores.		
		Validade: 3 anos		
	Sólidos de aplicação	40 +/- 2%		
	Relação de mistura	8 Partes de A 1 Parte de B		
		Pot life 2 horas		
	Endurecedor	Temperatura ambiente 25°C - ENDURECEDOR W-CAR 5512		
	Diluyente	Temperatura ambiente 25°C - DILUENTE SL 20 PARA SINTETICO		
		Diluição: 20 - 30 %		
	Viscosidade de aplicação	14 – 22s Copo FORD 4 25° C 77°F		
	Pistola de aplicação	Pistola gravitacional / Convencional	1,3 – 1,5 mm 2-3 BAR 40 – 50 PSI	
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos		
	Número de passes	2 a 3 passes	1 passe = 20 a 30 µm	
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 40 minutos	Manuseio 5 horas	Final 36 horas
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 30 minutos	Manuseio 4 horas	Final 24 horas
	Secagem a 60°C 140°F°	30 minutos		
		Se recomienda pulir después de 24 horas de secado. Utilizar grão de lixa 2500 / 3000 / 3500		
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.		

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar;
- Se necessário, utilize o 12260837 - ACELERADOR DE SECAGEM ST para aumentar a resistência química e física;
- Produto tem aspecto brilhante;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos
- Utilizar endurecedor e diluente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.