

Boletim técnico



VERNIZ UHT W-50

	Descrição do produto	Verniz acrílico poliuretano 2K com excelente brilho, para uso em repintura automotiva. Indicado para acabamentos com excelente nivelamento e distinção de imagem. Compatível para a sua aplicação com linhas à base de solvente e água. Oferece uma boa resistência às intempéries. Indicado para pintura em geral, parcial e repintura de veículos automotores.			
		Vida útil 3 anos			
	Rendimento	14 – 19,5 m² /L 25 a 35 µm			
	Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B			
		Pot life 2 horas			
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor UHT 5550 baixa temperatura extra rápido Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor UHT 5503 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor UHT 5502 intermediario Temperatura acima de 30°C - Endurecedor UHT 5501 alta temperatura			
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluyente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediario Temperatura acima de 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura Temperatura ambiente 25°C alta qualidade: Diluyente PU 5890 Diluição 10 - 20 %			
	Viscosidade de aplicação	14 – 20s Copa FORD 4 25°C 77°F 16 – 22s Copa DIN 4 25°C 77°F			
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,5 mm	2 - 3 BAR/30 - 45 PSI		
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Número de passadas	2 a 3 passadas	1 passe = 25 a 30 micra		
	Secagem a 10°C 50°F Secagem a 25°C 77°F Secagem a 60°C 140°F°	Toque 20 minutos Toque 15 minutos 30 minutos	Manuseio 40 minutos Manuseio 30 minutos	Polimento 24 horas Polimento 24 horas	
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.			

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar o polimento em 24 horas;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.