


WCG01

Una línea nueva y competitiva,
que complementa el portafolio de
una marca de confianza.



Características Generales

Esta solución modular ofrece una excelente confiabilidad y intercambiabilidad con los estándares del mercado. Fabricado con aluminio inyectado y hierro fundido en los tamaños mayores, que garantiza durabilidad. Las opciones de accesorios proporcionan versatilidad en el montaje en diferentes aplicaciones y equipos.

**¡Descubra la
excelencia en
nuestros reductores!**

Modelo reconocido por su ligereza y diseño compacto, ideal para espacios optimizados.

El material designado para las carcasas garantiza robustez y mayor durabilidad.

Un producto que utiliza aceite sintético para una lubricación permanente y eficiente.

Contamos con rodamientos blindados de alta calidad y un engranado preciso y tratado térmicamente, asegurando confiabilidad y durabilidad.

Hemos invertido en un análisis detallado sobre el enfriamiento natural de la caja, de acuerdo a su diseño, garantizando eficiencia consistente para diferentes condiciones de operación.

Tamaños: 30 a 110

Número de etapas: 1

Relación de transmisión: 7,5 a 100


Tipo de Entrada: Brida C-DIN / Brida FF

Tipo de Salida: Eje solido o hueco

Disposición de los ejes: Ortogonales

Lubricación: Baño de Aceite (Aceite Sintético)

Posición de Trabajo: P1, P2, P3, P4, P5 y P6



Para saber dónde estamos
Escanea el código QR

MEG CESTARI
REDUCTORES

Cód:50137735 | Rev: 00 | Fecha (m/a): 01/2024.
Sujeto a alteraciones sin previo aviso.
La información proporcionada es de carácter referencial.