

Hoja técnica



BARNIZ ST W-10

	Descripción del producto	Barniz de poliuretano, bicomponente, alto contenido de sólidos, secado rápido y alto brillo para uso en repintado de automoción. Ofrece una excelente resistencia a la intemperie. Indicado para aplicación sobre base de poliéster metalizado, perlado y liso, complementando el sistema de doble capa.				
Vida útil 3 años						
Rendimiento		8 - 13 m ² /L 25 a 35 µm				
	Relación de mezcla	5 Partes de A 1 Parte de B				
Pot life 2 horas						
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor HT 5523 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor ST 5511 intermedio Temperatura superior a 30°C - Endurecedor ST 5510 alta temperatura				
	Thinner Diluyente	Listo para uso				
	Viscosidad de aplicación	13 – 15s CF4	25° C 77°F			
	Pistola de aplicación	1,2 – 1,5 mm	2 - 3 BAR / 35 - 45 PSI			
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos				
	Numero de manos	2 a 3 passes	1 passe = 15 a 20 µm			
	Secado a 10°C 50°F	Toque 20 minutos	Manipulación 40 minutos	Pulido 24 horas		
	Secado a 25°C 77°F	Toque 15 minutos	Manipulación 30 minutos	Pulido 24 horas		
	Secado a 60°C 140°F	Pulido 30 minutos				
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.				

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda realizar el pulido dentro de las 24 horas;
- Use endurecedor según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.