



LACKTHERM® 1351

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Barniz de poliéster modificado secado al aire.	
PROPIEDADES:	Excelentes propiedades dieléctricas, resistencia química y humedad.	
INDICACIÓN DE USO:	En espiral, estatores y transformadores.	
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Inmersión, Pincel y Pistola.	
CARACTERÍSTICAS:	Código:	13937858 (5L) 13937860 (20 L) 13937861 (200L)
	Aspecto/Cor:	Ámbar
	Viscosidad CF4: 25°C (ASTM D1200/94)	20 – 30"
	Peso específico: (ASTM D1475/98)	0,90 ± 0,02 g/cm ³
	Sólidos en peso: (ASTM D2697/03)	36 ± 2%
	Clase termal: (DIN 46452/77)	F (155°C)
	Diluyente:	Diluyente SL-12
	Secado al aire:	Timbre - Máx. 6 min. / Manejo - Máx. 6h
	Cura del invernadero:	50°C – 80°C / 30min. – 60 min.
	Ficha de Emergência:	ONU 1263
	Plazo de Validez:	6 meses
	Información adicional:	Libre de metales pesados según la Directiva Rohs 2002/95/CE de 27/01/2003
RECOMENDACIONES	Almacene en un lugar fresco, lejos de los puntos de ignición; Mantenga el embalaje cerrado después de un uso parcial; El tanque de aplicación debe mantenerse cerrado después de su uso; Usar en un lugar con buena ventilación.	

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Antes de manipular este producto, es esencial leer cuidadosamente toda la información contenida en su hoja de información de seguridad química (MSDS), disponible en nuestro sitio web, en la dirección electrónica indicada al final de este boletín técnico.

El contacto con la piel puede causar irritación.

Si se ingiere, no induzca el vómito. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. En cualquier caso, busque atención médica de inmediato.

No fume en el área de trabajo.

Asegúrese de que las instalaciones eléctricas sean perfectas y que no causen chispas.

En caso de incendio, utilice CO₂ o extintores de polvo químico. No se recomienda usar agua para extinguir el fuego producido por la quema.

Los barnices, resinas y diluyentes deben almacenarse en lugares ventilados y protegidos de la intemperie. La temperatura puede variar de 10 a 40°C.

En caso de síntomas de intoxicación por inhalación de vapores químicos, la persona intoxicada debe retirarse inmediatamente del lugar de trabajo a áreas ventiladas.

En caso de desmayo, llame a un médico de inmediato.

Producto destinado a uso y manejo por profesionales relacionados con el área de uso (aplicación).

La aplicación y el uso de este producto deben llevarse a cabo, de conformidad con todas las normas y reglamentos nacionales de salud, seguridad y medio ambiente.

Las aplicaciones en áreas confinadas requieren ventilación adecuada, además de métodos y procedimientos específicos. Para estas situaciones, póngase en contacto con el área de seguridad de su empresa.

Para obtener más información, consulte al Departamento Técnico de WEG Tintas a través del teléfono especificado al final de este boletín.

NOTA:

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG Tintas.

Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG Tintas sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG Tintas não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações contidas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG Tintas não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.