

Boletim técnico



W-FROTA PU F721

	Descrição do produto	Acabamento poliuretano acrílico bi componente, disponível em diversas cores de acordo com as indústrias automobilísticas. Produto com alto brilho e ótima resistência às intempéries e aos agentes químicos. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos. Vida útil 3 anos									
	VOC / Rendimento	420 g/l				5 - 8 m² /L a 10 a 20 µm					
	Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B Pot life 4 horas									
	Endurecedor	Temperatura ambiente - 16063775 CATALISADOR W-FROTA 5502									
	Diluyente	Temperatura ambiente - Diluyente 5033 Intermediario Diluição 10 - 20%									
	Viscosidade de aplicação	18 – 22s Copo FORD 4		25° C 77°F							
		21 – 25s Copo DIN 4		25° C 77°F							
	Pistola de aplicação	1,3 – 1,5 mm				2 - 3 BAR 40 - 50 PSI					
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos									
	Numero de passes	2 a 3 passadas (a depender da base de tingimento) 1 passada = 10 a 20 microns									
	Secagem a 10°C 50°F	Toque	15 minutos	Manuseio	8 horas	Polimento	30 horas				
	Secagem a 25°C 77°F	Toque	10 minutos	Manuseio	4 horas	Polimento	24 horas				
	Secagem a 60°C 140F°	30 minutos									
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro de distância									

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.