

# W-THANE PLA 501 PPL TIXO INCOLOR

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Berniz PU Acrílico.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

Línea de Pinturas sobre Plásticos.

**ENVASE:**

CDM - 1175

**CARACTERÍSTICAS:**

Color: Incoloro

Brillo a 60º: Min. 85

Viscosidad a 25º - CF4 (s): 23 - 25

Peso Específico (g/cm³): 0,94 – 0,99

Sólidos por Peso (%): 49 - 53

Adherencia: Gr0

Espesura (µm): 30 - 35

Plazo de Validez: 12 meses

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para mayores informaciones consultar al Departamento Técnico de WEG (tintas@weg.net).

## PREPARAÇÃO PARA LA APLICACIÓN

Catalizador: W-THANE 5025 Comp. B (12718431)

Relación de la mezcla: 25% (P) o 4x1 (V)

Diluyente: Diluyente Especial 0238 (12245560)

Viscosidad de Aplicación CF4 (s): 17 – 18 ( 25 a 30% de dilución )


Método de Aplicación: Pistola Convencional

Presión de Pulverización: 40 – 60 lbf/pol<sup>2</sup>

Flujo: 300 – 400mL / minuto

Condición de Curación: 30 minutos a 80°C

Flash Off: 10 minutos



**RECOMENDACIONES**

Conservar en un lugar fresco en el rango de temperatura entre 5 y 35 °C, distante de puntos de ignición;  
Mantener el envase cerrado después del uso parcial;  
El tanque de aplicación debe mantenerse cerrado después de su uso;  
Utilizar en lugar con buena ventilación.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

**Antes de la manipulación de este producto es indispensable una lectura profunda de todas las informaciones contenidas en su ficha de informaciones de seguridad de productos químicos (FISPQ), disponible en nuestra web ([www.weg.net](http://www.weg.net)).**

La preparación de la superficie, la manipulación y el uso de pinturas durante el pintado y secado, por tratarse de productos inflamables, deben realizarse en locales ventilados, alejados de llamas, chispas o calor excesivo, utilizando equipamiento de protección individual (EPI's) apropiado para la etapa a ser realizada.

El contacto con la piel puede causar irritaciones.  
Si es ingerido, no inducir al vómito. En el caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua. En cualquiera de los casos, consultar a un médico inmediatamente.

No fumar en la área de trabajo.  
Asegurarse de que las instalaciones eléctricas estén perfectas y que no provoquen chispas.

No usar diluyente para limpieza de la piel, manos u otras partes del cuerpo. Para limpiarse las manos usar alcohol, enseguida, lavar con agua y pastas de limpieza apropiadas.

En caso de incendio, usar extintores de CO<sub>2</sub> o polvo químico. No se recomienda el uso de agua para extinguir el fuego producido por quema de pinturas.

El almacenamiento de pinturas y diluyentes debe ser hecho en locales ventilados y protegidos de la intemperie. La temperatura puede oscilar entre 10 a 40°C.

Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores químicos, la persona intoxicada debe ser retirada inmediatamente del local de trabajo para locales ventilados.  
En caso de desmayo, llamar inmediatamente a un médico.

Producto destinado para uso y manipulación de profesionales relacionados a área de pintado.

La aplicación y utilización de estos productos deberán realizarse en conformidad con todas las normas y reglamentos Nacionales de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Siendo necesaria la realización de eliminación de la pintura ya aplicada y endurecida en el sustrato, el operador y las personas que estén en el mismo ambiente deberán utilizar equipamiento de protección individual (EPIs), apropiado, conforme es indicado en la ficha de informaciones de seguridad (FISPQ).

En situaciones en las que haya necesidad de efectuar procesos de soldaduras de piezas metálicas pintadas con este producto, serán liberados polvos y gases (humo) que exigirán la utilización de equipamiento de protección individual apropiada (máscaras con filtros de carbón activado, e incluso equipamiento de suministro de aire) de acuerdo con cada ambiente.

Las aplicaciones en áreas confinadas exigen ventilación adecuada, además de métodos y procedimientos específicos. Para estas situaciones contactar al área de seguridad de su empresa.

**Para mayores informaciones consultar al Departamento Técnico de WEG ([tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net)).**

**NOTA**

A Las informaciones contenidas en este boletín técnico se basan en la experiencia y el conocimiento adquirido en campo por el equipo técnico de WEG.

En caso de utilización del producto sin previa consulta a WEG sobre la adecuación del mismo para el fin al cuál el cliente pretende utilizarlo, el cliente es consciente de que la utilización se dará por su exclusiva responsabilidad, siendo así, WEG no se responsabiliza por el comportamiento, seguridad, adecuación o durabilidad del producto.

Algunas informaciones contenidas en este boletín son meras estimativas y pueden sufrir variaciones como consecuencia de factores que están fuera del control del fabricante. De esta forma, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad respecto a rendimiento, desempeño o respecto a cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de las informaciones contenidas en este Boletín Técnico.

Las informaciones contenidas en este boletín técnico están sujetas a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a la política de evolución y mejoría continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones con calidad para satisfacer a las necesidades de nuestros clientes.

