

Hoja técnica



ADHESIVO PLÁSTICO ST

	Descripción del producto	Producto a base de resina de poliéster desarrollado para corregir Defectos superficiales, sustitución de masilla rápida y masilla. Plástico en un solo producto. Es un producto con alta concentración de dióxido de titanio proporcionando un lijado más suave y color blanco. Es un producto con alto contenido de sólidos, de fácil aplicación y excelente lijabilidad. Recomendado para corregir imperfecciones en superficies metálicas. automoción, y también para corregir defectos en madera, mármol y granito. Vida útil 9 meses			
	Relación de mezcla	20 gotas de endurecedor por 100 gramos de adhesivo plástico. Homogeneizar el producto aún en el envase, retirar la cantidad necesaria a utilizar y añadir el catalizador mezclando bien hasta obtener una mezcla homogénea entre ambos.			
	Endurecedor	Peróxido de MEK (líquido).			
	Viscosidad de aplicación	N/A			
	Aplicación	Aplicar el producto con ayuda de celuloide, en capas finas hasta corregir el defecto.			
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 8 minutos			
	Numero de manos	1 a 3 pases	1 pase = 80 a 120 µm		
	Secado a 10°C 50°F	Toque 20 minutos	Manipulación 40 minutos	Lijado 24 horas	
	Secado a 25°C 77°F	Toque 15 minutos	Manipulación 30 minutos	Lijado 24 horas	
	Secado a 60°C 140°F	Pulido 30 minutos			
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.			

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Necesaria aplicación de Wash-primer para una mejor adherencia del producto y protección anticorrosión;
- Use endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.