

TL PU SRP 575 PPL BRAN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Primer dupla função, bicomponente, de secagem em estufa, ótima aderência direta em ABS, Nylon e PC.
Para substratos tipo PP, necessita de pré-tratamento antes da aplicação do primer.
Item de fácil aplicação e boa cobertura.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Linha de Pinturas sobre Plásticos.

EMBALAGENS: Balde 16,74 L

CARACTERÍSTICAS:

Cor: Branco sólido

Brilho a 60° (UB): 0 - 10

Viscosidade a 25° - CF4 (s): 55 - 65

Peso Específico (g/cm³): 1,24 a 1,34

Sólidos por volume (%): +/- 46

Sólidos por volume catalisado (%): +/- 46

Rendimento teórico: 14 +/- 2 m²/L sem considerar fatores de perda na aplicação

Aderência: Gr0

Espessura (µm): 25 - 30

Prazo de Validade: 12 meses

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE**

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.

**PREPARAÇÃO PARA
APLICAÇÃO:**

Catalisador: W-THANE 5025 Comp. B

Relação de mistura: 10% (P)

Diluyente: Diluyente PU 5022 / Diluyente PU 5021

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 16 – 18 (20 a 30% de diluição)

Vida útil da mistura: mín. 3 horas

Método de aplicação: Pistola Convencional

Pressão de pulverização: 40 – 60 lbf/pol²

Vazão: 300 – 400mL / minuto

Condições de cura: 30 minutos a 80°C

Flash Off: 4 - 10 minutos

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;
Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.