

Hoja técnica



PRIMER HT W-30

	Descripción del producto	Primer poliuretano 2K medio sólido. Tiene secado muy rápido y fácil lijado. El producto es fácil de aplicar, tiene excelente poder de relleno y excelente adherencia. Adecuado para pintura general, parcial y repintado de vehículo automotriz en un corto período de tiempo sobre sustrato metálico.			
		Vida útil 3 años			
Rendimiento		4,5 – 5,5 m² / L 120 - 150 µm			
	Relación de mezcla	4 Partes de A 1 Parte de B			
		Pot life 20 - 30 min			
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor HT 5533 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor HT 5532 intermediario			
	Thinner Diluyente	Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediario Temperatura inferior a 15°C - Diluyente 5860 baja temperatura Temperatura inferior a 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura			
		Dilución 10-20%			
	Viscosidad de aplicación	18 – 22s Copa FORD 4 25°C 77°F			
	Pistola de aplicación	1,7 mm a 2,0 mm		2- 3 BAR / 30 - 45 PSI	
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Numero de manos	2 a 3 pases		1 pase = 40 a 50 micra	
	Secado a 10°C 50°F	Toque 15 minutos	Manipulación 40 minutos	Lijado 4 horas	
	Secado a 25°C 77°F	Toque 10 minutos	Manipulación 30 minutos	Lijado 3 horas	
	Secado a 60°C 140°F°	Lijado 30 minutos			
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro			

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos
- Se recomienda pintura sobre Wash primer para adhesión en sustratos ferrosos.
- Use endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.