

LINHA NÁUTICA

Soluções para pintura
de embarcações



Motores | Automação | Energia | Transmissão & Distribuição | Tintas



LINHA NÁUTICA

Proteção total acima e abaixo da linha d'água

A **WEG Tintas** possui uma linha completa de tintas para pintura de embarcações de lazer. São tintas de alta performance, que oferecem resistência e durabilidade para os mais diversos tipos de condições climáticas e de navegação.

Seja acima ou abaixo da linha d'água, nossos primers, anti-incrustantes, acabamentos e vernizes proporcionam a proteção necessária para garantir os melhores resultados em economia, tanto de combustível quanto de manutenção, pois possibilitam um intervalo maior entre as docagens.

ANTI-INCRUSTANTES

Utilize a tabela abaixo para selecionar o anti-incrustante mais adequado ao seu projeto.



	W-MARINE NEW TECH	W-MARINE SUPER 2400	W-OCEANO PLUS	W-OCEANO PREMIUM	W-OCEANO STANDARD
CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS	- Última tecnologia em anti-incrustante com fórmula sem cobre e sem estanho (TBT free); - Indicado para diversos tipos de embarcações com baixa frequência de navegação; - Redução no atrito proporcionando redução no consumo de combustível; - Proteção multiestação, baixa manutenção durante as temporadas; - Ideal para qualquer tipo de água; - Aproximadamente 18 meses de proteção*.	- Tinta de autopolimento livre de estanho (TBT free); - Mantém a superfície mais lisa, maximizando a velocidade; - Proteção por longos períodos gerando menor custo em manutenções; - Ideal para qualquer tipo de água; - Adequado para embarcações rápidas; - Aproximadamente 24 meses de proteção*.	- Anti-incrustante de tecnologia convencional com matriz solúvel; - Combinação balanceada de biocidas com alto poder anti-incrustante; - Biocidas altamente eficientes para proteção de barcos em geral; - Livre de estanho; - Uso ideal para qualquer tipo de água; - Aproximadamente 12 meses de proteção*.	- Tinta anti-incrustante de tecnologia convencional com matriz solúvel; - Sistema de controle de liberação de anti-incrustantes; - Livre de estanho; - Uso ideal para qualquer tipo de água; - Aproximadamente 6 meses de proteção*.	- Tinta anti-incrustante de tecnologia convencional com matriz solúvel; - Livre de estanho; - Desenvolvido para barcos que procuram uma solução mais econômica; - Uso ideal para qualquer tipo de água; - Aproximadamente de 3 até 6 meses de proteção.
APLICAÇÃO	Indicado para pintura de fundo chato e vertical de embarcações de passeio de médio e grande porte.	Indicado para pintura de fundo chato e vertical de embarcações de passeio de médio e grande porte.	Indicado para pintura de fundo chato e vertical de embarcações de pesca e similares.	Indicado para pintura de fundo chato e vertical de embarcações de pesca e similares.	Indicado para pintura de fundo chato e vertical de embarcações de pesca e similares.
DILUENTES	Diluyente anti-incrustante	Diluyente anti-incrustante	Diluyente anti-incrustante	Diluyente anti-incrustante	Diluyente anti-incrustante
RENDIMENTO (m² por litro)	5,8 m²/l na espessura de 100 µm seco	4,6 m²/l na espessura de 125 µm seco	12 m²/l na espessura de 50 µm seco	12 m²/l na espessura de 50 µm seco	12 m²/l na espessura de 50 µm seco
NÚMERO DE DEMÃOS	3	3	2	2	2
MÉTODO DE APLICAÇÃO					
ADEQUADO PARA ZONAS DE FORTE INCRUSTAÇÃO					

LEGENDA



* O desempenho pode variar dependendo da espessura da camada final seca, serviço diário e tipo de água que irá navegar.

PRIMERS

Conheça nossa linha completa de primers.



	GALWEG 717	W-POXI PRIMER 717 IATE	W-LACK PRIMER OCEANO 395	W-NÍLICA TAR FREE CVI 810	W-POXI WET SURFACE 89 PW
CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS	- Primer epóxi de baixa espessura livre de compostos de chumbo e cromatos; - Promotor de aderência.	- Primer epóxi de alta espessura com intervalo prolongado de repintura; - Ideal para ambientes que requerem alta performance anticorrosiva; - Protege o casco contra a osmose e corrosão.	- Primer monocomponente alquídico; - Secagem rápida.	- Selador a base de resina vinílica livre de alcatrão de hulha; - Secagem rápida com propriedades anticorrosivas; - Conversor de sistemas.	- Primer epóxi de alto sólidos e alta espessura; - Excelente proteção anticorrosiva acima e abaixo da linha d'água; - Ideal para ambientes agressivos; - Tolerante a diversos tratamentos de superfície.
APLICAÇÃO	Pintura de embarcações de lazer, tais como iates, lanchas e veleiros.	Pintura de embarcações de lazer, tais como iates, lanchas e veleiros.	Pintura de embarcações em geral, especialmente de madeira, tanto em obras novas como de manutenção.	Utilizado como selante na pintura de superfícies acima ou abaixo da linha d'água de embarcações de lazer e pesqueiras.	Pinturas de embarcações em geral onde se requer alta performance anticorrosiva.
DILUENTES	Epóxi 3005	Epóxi 3005	Solvente Raz	Alquídico 1024	Epóxi 3005
RENDIMENTO (m² por litro)	12,6 m²/l na espessura de 15 µm seco	4,3 m²/l na espessura de 125 µm seco	8,1 m²/l na espessura de 70 µm seco	6 m²/l na espessura de 70 µm seco	5,33 m²/l na espessura de 150 µm seco
NÚMERO DE DEMÃOS	1	1	1	1	1 - 2
SUBSTRATOS	Fibra, aço, alumínio e metal galvanizado	Aço	Madeira e aço	Madeira e aço	Aço
MÉTODO DE APLICAÇÃO	   	   	  	   	   
ADEQUADO PARA	Acima da linha d'água (obra morta) e abaixo da linha d'água (obra viva)	Acima da linha d'água (obra morta) e abaixo da linha d'água (obra viva)	Acima da linha d'água (obra morta)	Acima da linha d'água (obra morta) e abaixo da linha d'água (obra viva)	Acima da linha d'água (obra morta) e abaixo da linha d'água (obra viva)

LEGENDA



PISTOLA AIRLESS



PISTOLA CONVENCIONAL



TRINCHA



ROLO



EXCELENTE



BOM



REGULAR

ACABAMENTOS

Conheça nossa linha completa de acabamentos.



	W-CRIL 513 IATE	W-LACK OCEANO 395	WEGTHANE HPA 501
CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS	- Acabamento poliuretano bicomponente de alta performance; - Acabamento profissional ao seu alcance; - Altamente resistente a perda de cor e brilho; - Melhor alastramento; - Grande variedade de cores disponíveis.	- Acabamento alquídico monocomponente; - Fácil aplicação; - Grande variedade de cores disponíveis; - Desenvolvido para barcos que procuram uma solução mais econômica; - Ideal para repintura.	- Acabamento poliuretano bicomponente; - Secagem rápida; - Possui um acabamento brilhante altamente resistente às condições climáticas; - Alto teor de sólidos e alto poder de impermeabilização; - Grande variedade de cores disponíveis; - Ideal para repintura.
APLICAÇÃO	Excelente acabamento para pintura de embarcações de lazer como iates, lanchas e também para área naval em geral.	Indicado para embarcações pesqueiras e de madeira na pintura de obras novas, manutenção e reparos em áreas acima da linha d'água.	Indicado para embarcações de aço para pintura de obras novas, manutenção e reparos em áreas acima da linha d'água.
DILUENTES	PU 5003	Solvente Raz	PU 5003
RENDIMENTO (m² por litro)	9 m²/l na espessura de 55 µm seco	13,3 m²/l na espessura de 30 µm seco	9,63 m²/l na espessura de 55 µm seco
NÚMERO DE DEMÃOS	1	1	1
MÉTODO DE APLICAÇÃO			
ADEQUADO PARA	Acima da linha d'água (obra morta) e abaixo da linha d'água (obra viva)	Acima da linha d'água (obra morta)	Acima da linha d'água (obra morta)

LEGENDA



PISTOLA AIRLESS



PISTOLA CONVENCIONAL



TRINCHA



ROLO



EXCELENTE



BOM



REGULAR

VERNIZ

Saiba mais sobre o verniz de alta performance.



	W-CRIL 513 IATE VERNIZ
CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS	- Verniz poliuretano bicomponente transparente; - Altamente resistente a perda de cor e brilho; - Adequado para uso direto sobre madeiras e sobre a cor alumínio; - Fácil aplicação e acabamento profissional.
APLICAÇÃO	Excelente acabamento para pintura de embarcações de lazer como iates, lanchas e também para área naval em geral.
DILUENTES	PU 5003
RENDIMENTO (m² por litro)	9 m²/l na espessura de 55 µm seco
NÚMERO DE DEMÃOS	1
MÉTODO DE APLICAÇÃO	
ADEQUADO PARA	Acima da linha d'água (obra morta) e abaixo da linha d'água (obra viva)


SISTEMAS DE PINTURA

BARCOS DE FIBRA / ALUMÍNIO - IATES

ACIMA DA LINHA D'ÁGUA

OBRAS NOVAS / MANUTENÇÃO (Lixamento, desengraxado e devidamente limpo)

DEMAÇOS	DESCRIÇÃO	COR	ESPESSURA (μ)	S/V (%)	REND. TEÓRICO (m²/L)
1x	GALWEG 717	Branco	15	19	12,6
1x	W-POXI PRIMER 717 IATE	Branco	125	54	4,3
1x	W-CRIL 513 IATE	Cores	55	50	9



ABAIXO DA LINHA D'ÁGUA

PLANO DE PINTURA 01

OBRAS NOVAS (Lixamento, desengraxado e devidamente limpo)

DEMAÇOS	DESCRIÇÃO	COR	ESPESSURA (μ)	S/V (%)	REND. TEÓRICO (m²/L)
1x	GALWEG 717	Branco	15	19	12,6
1x	W-POXI PRIMER 717 IATE	Branco	125	54	4,3
3x	W-MARINE NEW TECH	Preto	100	58	5,8

MANUTENÇÃO (Raspagem do anti-incrustante e lixamento até o primer epóxi, desengraxado e devidamente limpo)

DEMAÇOS	DESCRIÇÃO	COR	ESPESSURA (μ)	S/V (%)	REND. TEÓRICO (m²/L)
1x	W-NÍLICA TAR FREE CVI 810	Bronze	70	42	6
3x	W-MARINE NEW TECH	Preto	100	58	5,8

PLANO DE PINTURA 02

OBRAS NOVAS (Lixamento, desengraxado e devidamente limpo)

DEMAÇOS	DESCRIÇÃO	COR	ESPESSURA (μ)	S/V (%)	REND. TEÓRICO (m²/L)
1x	GALWEG 717	Branco	15	19	12,6
1x	W-POXI PRIMER 717 IATE	Branco	125	54	4,3
3x	W-MARINE SUPER 2400	Preto	125	58	4,6

MANUTENÇÃO (Raspagem do anti-incrustante e lixamento até o primer epóxi, desengraxado e devidamente limpo)


DEMAÇOS	DESCRIÇÃO	COR	ESPESSURA (μ)	S/V (%)	REND. TEÓRICO (m²/L)
1x	W-NÍLICA TAR FREE CVI 810	Bronze	70	42	6
3x	W-MARINE SUPER 2400	Preto	125	58	4,6

BARCOS DE AÇO

ACIMA DA LINHA D'ÁGUA

OBRAS NOVAS / MANUTENÇÃO (Jato abrasivo ao padrão Sa 2½ ou tratamento manual mecânico ao padrão St3, desengraxado e devidamente limpo)

DEMAÇOS	DESCRIÇÃO	COR	ESPESSURA (μ)	S/V (%)	REND. TEÓRICO (m²/L)
1x	WEGPOXI WET SURFACE 89 PW	Alumínio	150	75	5
1x	WEGTHANE HPA 501	Cores	40	38	9,5
	W-LACK OCEANO 395	Cores	30	40	13,3



ABAIXO DA LINHA D'ÁGUA

OBRAS NOVAS / MANUTENÇÃO (Jato abrasivo ao padrão Sa 2½, desengraxado e devidamente limpo)


DEMAÇOS	DESCRIÇÃO	COR	ESPESSURA (μ)	S/V (%)	REND. TEÓRICO (m²/L)
2x	WEGPOXI WET SURFACE 89 PW	Alumínio	150	75	5
1x	W-NÍLICA TAR FREE CVI 810	Bronze	70	42	6
2x	W-OCEANO STANDARD W-OCEANO PREMIUM W-OCEANO PLUS	Vermelho ou Azul	50	60	12

BARCOS DE MADEIRA

ACIMA DA LINHA D'ÁGUA

OBRAS NOVAS / MANUTENÇÃO (Madeira devidamente limpa)

DEMAÇOS	DESCRIÇÃO	COR	ESPESSURA (μ)	S/V (%)	REND. TEÓRICO (m²/L)
1x	W-LACK PRIMER OCEANO 395	Cinza ou Vermelho	70	57	8,1
1x	W-LACK OCEANO 395	Cores	30	40	13,3



ABAIXO DA LINHA D'ÁGUA

OBRAS NOVAS (Madeira lixada e devidamente limpa)

DEMAÇOS	DESCRIÇÃO	COR	ESPESSURA (μ)	S/V (%)	REND. TEÓRICO (m²/L)
1x	WEG TAR FREE 712 N 2851	Preto	150	66	4,4
1x	W-NÍLICA TAR FREE CVI 810	Bronze	70	42	6
2x	W-OCEANO STANDARD W-OCEANO PREMIUM W-OCEANO PLUS	Vermelho ou Azul	50	60	12

MANUTENÇÃO (Raspagem do anti-incrustante e lixamento)

DEMAÇOS	DESCRIÇÃO	COR	ESPESSURA (μ)	S/V (%)	REND. TEÓRICO (m²/L)
1x	W-NÍLICA TAR FREE CVI 810	Bronze	70	42	6
2x	W-OCEANO STANDARD W-OCEANO PREMIUM W-OCEANO PLUS	Vermelho ou Azul	50	60	12



Ficou alguma dúvida?

Consulte nossa equipe técnica: tintas@weg.net

Conheça as operações
mundiais da WEG



www.weg.net

  **wegtintas**



 +55 (47) 3276.4000

 tintas@weg.net

 **Guaramirim - SC - Brasil** ☎+55 (47) 3276.4000
Mauá - SP - Brasil ☎+55 (11) 4547.6100
Cabo de Santo Agostinho - PE - Brasil ☎+55 (81) 3512.3000
Buenos Aires - Argentina ☎+54 (11) 4299.8000
Hidalgo - México ☎+52 (55) 5321.4231

Cód: 50021448 | Rev: 06 | Data (m/a): 10/2021

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

As informações contidas são valores de referência.