

# Hoja Técnica



## VERNIZ W-FAST

|  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>Descripción del Producto</b>                                                      | Barniz 2K de buena aplicación y secado muy rápido para uso en repintado de automoción. Ofrece buena resistencia a la intemperie y es ideal para reparaciones rápidas.<br>Recomendado para pintado y repintado general y parcial de vehículos de motor. |                          |
|  |                                                                                      | Vida útil 3 años                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|  | <b>Rendimiento</b>                                                                   | 13 - 21 m <sup>2</sup> /L 20 a 30 µm                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|  | <b>Proporción de mezcla</b>                                                          | 5 Partes de A<br>1 Parte de B                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|  |                                                                                      | Pot life 20 - 30 minutos                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|  | <b>Endurecedor</b>                                                                   | Endurecedor W-FAST 5515                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|  | <b>Diluyente</b>                                                                     | Temperatura ambiente 25°C - Diluyente intermedio 5870.<br>Temperatura ambiente 25°C alta calidad: diluyente PU 5890                                                                                                                                    |                          |
|  |                                                                                      | Dilución: 25%                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|  | <b>Viscosidad de aplicación</b>                                                      | 14 - 18s CF4 25° C 77°F<br>17 - 21s DIN 4 25° C 77°F                                                                                                                                                                                                   |                          |
|  | <b>Pistola de aplicación</b>                                                         | 1,2 - 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | 2 - 3 BAR / 30 - 45 PSI  |
|  | <b>Evaporación a 25°C 77°F</b>                                                       | 5 - 10 minutos                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|  | <b>Número de passes</b>                                                              | 2 a 3 passadas                                                                                                                                                                                                                                         | 1 pasada = 15 a 20 micra |
|  | <b>Secado a 10°C 50°F</b><br><b>Secado a 25°C 77°F</b><br><b>Secado a 60°C 140°F</b> | Toque 15 minutos Manipulación 40 minutos Pulido 120 minutos<br>Toque 10 minutos Manipulación 30 minutos Pulido 90 minutos<br>Pulido 30 minutos                                                                                                         |                          |
|  | <b>Infrarrojo de onda corta</b>                                                      | 30 minutos a 1 metro.                                                                                                                                                                                                                                  |                          |

- Realizar un buen desengrasado para limpiar la pieza a repintar.
- Evite el espesor excesivo
- Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretanos;
- Se recomienda pulir dentro de las 24 horas siguientes;
- Utilice endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

La información técnica es el resultado de nuestra experiencia. Garantizamos la calidad del producto, sin embargo, las condiciones de uso no están bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.