











## Boletim técnico



## PRETO FOSCO VINILICO ST

	<b>Descrição do produto</b>	Primer Vinílico bicomponente de secagem rápida. Possui propriedades anticorrosivas e excelente aderência. Utilizado como promotor de aderência para metais ferrosos e não ferrosos. Indicado para pinturas e retoques gerais e parciais em veículos automotores.	
		Vida útil 3 anos	
	<b>VOC / Rendimento</b>	684 g/l	8- 15 m <sup>2</sup> /L 15 - 25 µm
	<b>Relação de mistura</b>	2 Partes de A 1 Parte de B	
		Pot life 8 horas	
	<b>Endurecedor</b>	Endurecedor ST 8501	
	<b>Diluyente</b>	Pronto para uso	
	<b>Viscosidade de aplicação</b>	12 – 14s Copo FORD 4 25° C 77°F	
	<b>Pistola de aplicação</b>	1,4 – 1,6 mm	1,5 - 2 BAR 20 - 30 PSI
	<b>Evaporação a 25°C 77°F</b>	5 - 10 minutos	
	<b>Número de passes</b>	1 a 2 passadas	Total = 15 a 25 micras
	<b>Secagem a 10°C 50°F</b>	Toque 5 minutos Manuseio 15 minutos Final 20 minutos	
	<b>Secagem a 25°C 77°F</b>	Toque 5 minutos Manuseio 15 minutos Final 20 minutos	
	<b>Secagem a 60°C 140°F°</b>	Não se aplica.	
	<b>Infravermelho onda curta</b>	Não se aplica.	

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos
- Utilizar endurecedor e diluente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

*As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.*