

Boletim técnico



W-FROTA CLEAR FLEX

	Descrição do produto	Acabamento poliuretano acrílico bi componente, disponível em diversas cores de acordo com as indústrias automobilísticas. Produto com alto brilho e ótima resistência às intempéries e aos agentes químicos. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos. Vida útil 3 anos							
	VOC / Rendimento	420 g/l µm				5 - 8 m² /L a 10 a 20			
	Relação de mistura	3 Partes de A 1 Parte de B							
		Pot life 4 horas							
	Endurecedor	Temperatura ambiente - Endurecedor UHT 5516 Intermediario							
	Diluyente	Temperatura ambiente - Diluyente 5033 Intermediario							
		Diluição 10 - 20%							
	Viscosidade de aplicação	18 – 22s Copo FORD 4		25° C 77°F					
		21 – 25s Copo DIN 4		25° C 77°F					
	Pistola de aplicação	1,3 – 1,5 mm				2 - 3 BAR 40 - 50 PSI			
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos							
	Numero de passes	2 a 3 passadas (a depender da base de tingimento) 1 passada = 10 a 20 microns							
	Secagem a 10°C 50°F	Toque	15 minutos	Manuseio	8 horas	Polimento	30 horas		
	Secagem a 25°C 77°F	Toque	10 minutos	Manuseio	4 horas	Polimento	24 horas		
	Secagem a 60°C 140°F	30 minutos							
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro de distância							

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.