

Hoja técnica

BARNIZ ST 3001



	Descripción del producto	Barniz de poliuretano acrílico, bicomponente, de secado extra rápido y alto brillo para uso en repintado de automoción. Ofrece una excelente resistencia a la intemperie. Indicado para aplicación sobre base de poliéster metalizado, perlado y liso, complementando el sistema de doble capa.				
		Vida útil 3 años				
	Rendimiento	8 - 13 m² /L 25 a 35 µm				
	Relación de mezcla	5 Partes de A 1 Parte de B				
		Pot life 2 horas				
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor ST 5506 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor ST 5507 intermedio				
	Thinner Diluyente	Listo para uso				
	Viscosidad de aplicación	13 – 15s Copa FORD 4 25° C 77°F				
	Pistola de aplicación	1,2 – 1,5 mm		2 - 3 BAR / 35 - 45 PSI		
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos				
	Numero de manos	2 a 3 passes		1 passe = 15 a 20 µm		
	Secado a 10°C 50°F	Toque 40 minutos	Manipulación 3 horas	Pulido 24 horas		
	Secado a 25°C 77°F	Toque 30 minutos	Manipulación 2 horas	Pulido 24 horas		
	Secado a 60°C 140°F	30 minutos				
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.				

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda realizar el pulido dentro de las 24 horas;
- Use endurecedor según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.