



W-POLI HBA 45

CARACTERÍSTICAS			
Sólidos por Volume		98 ± 2% (ISO 3233)	
SECAGEM			
Secagem			
	10 °C	25 °C	35 °C
Toque	3 horas	1 hora	30 min
Manuseio	5 horas	2 horas	1 hora
Final	168 horas	168 horas	168 horas
Secagem Repintura			
	20 °C	25 °C	35 °C
Minima	3 horas	1 hora	1 hora
Maxima	120 horas	120 horas	120 horas
PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE			
Preparação de Superfície Padrão			
O desempenho desde produto está associado ao grau de preparação de superfície. Em caso de duvidas, para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG.			
PREP. APLICAÇÃO			
Diluyente	DILUENTE PU 5003		
Diluição	Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 15%.		
Vida Útil da Mistura	30 min		
	O tempo de vida útil da mistura é reduzida com o aumento da temperatura ambiente.		
	O ensaio de vida útil da mistura (Pot-Life) é realizado conforme a norma ABNT NBR 15742, contudo, diferentes volumes de tinta preparados de uma única vez, somados a diferentes temperaturas do ambiente e da tinta, influenciarão no tempo de vida útil da mistura, podendo se obter resultados diferentes dos que mencionados neste boletim técnico.		
FORMAS APLICAÇÃO			
Limpeza dos equipamentos:	DILUENTE PU 5003		